

Frequently Asked Questions

Power IQ®



質問	回答
一般的な質問	
Power IQ とは何ですか。	<p>Power IQ®は、エネルギーの使用効率を改善し、既存のデータセンタの電力インフラを最大限に活用します。ダイナミックな冷却チャート、エージェントレスでのグレースフル OS シャットダウン、電力料金の報告書生成などによってさらにエネルギーの効率を高めます。エネルギー負荷のリアルタイム把握、あらゆるレベルでのインフラの電力使用トレンドによる予測によって現状のリソースを有効利用できます。カスタマイズ可能なダッシュボードでベンダーに依存しない電力と環境配慮の健全性、エネルギー容量と消費、天気予報や地図といった表示も可能です。</p> <p>高い拡張性を誇る Power IQ は、Raritan®製のほか、APC®、Avocent®、Baytech®、Cyber Switching®、Geist、HP、Knurr®、Liebert®、MRV、Rittal®、Server Technology®、UNITE™など、他社製のラック PDU や UPS など単一の Web ブラウザから管理できます。オープンデータベース(ODBC)に準拠し、Web サービス API を提供しているため、各企業のシステムやツールとの統合が可能です。Power IQ は、Dominion PX の設定およびファームウェアの管理を容易にし、さらに業界標準の認証や Web セッションタイムアウト、IP アクセス制御機能により、セキュリティも強化されています。</p>
Power IQ は、どのプラットフォームで動作しますか。	Power IQ は、VMware® プラットフォームまたは Raritan が提供するアプライアンス上で動作します。
VMware 仮想アプライアンスとは何ですか。	仮想アプライアンスとは、仮想マシン内部にオペレーティングシステムをパッケージ化した、あらかじめ構築、設定され、すぐに実行可能なアプリケーションのことです。仮想アプライアンスは、ソフトウェアの複雑なスタックに関連するインストール、設定、および保守の費用を不要にするのが目的です。お客様は、あらかじめ統合されたソリューションスタックを簡単にインストール、配備できます。



質問	回答
<p>どのように Power IQ を配備しますか。</p>	<p>アプリケーション ソフトウェア、データベース、オペレーティングシステム、および Web サーバーを含む、ターンキー システムを設定する DVD を提供します。 システムは、まだ VMware をお持ちでない組織のため、フリーの VMware ESX3i を含む、どの VMware プラットフォームでも動作します。</p>
<p>Power IQ は、どれくらいの頻度でデータを収集しますか。</p>	<p>データ収集は、15 秒ごとから 1 時間ごとまで、任意にユーザが設定できます。</p>
<p>Raritan アプライアンスとは何ですか。</p>	<p>VMware 仮想アプライアンスとして Power IQ を配備するか、または Raritan の物理アプライアンスを使用するかを選択できます。Raritan アプライアンスは、2U ラック マウント対応サーバーであり、Intel® Xeon Quad Core CPU、4GB RAM、冗長ファン、および二重電源を備えています。</p>
<p>失敗したログイン試行は記録されますか。</p>	<p>失敗したログイン試行があった場合、Power IQ が syslog メッセージで通知します。</p>
<p>Power IQ はセキュア LDAP をサポートしますか。</p>	<p>はい、セキュア ポート上の LDAP をサポートします。</p>
<p>セッション タイムアウトは LDAP 設定で有効ですか。</p>	<p>セッション タイムアウトは、LDAP ユーザーおよびローカルの管理者アカウントに適用可能です。</p>
<p>アップグレード パスは?</p>	<p>Power IQ の各モデルには、同じソフトウェアが格納されています。現在のニーズを満たすライセンスを購入し、成長に合わせて追加ライセンスを導入できます。ライセンスのアップグレードには、ハードウェアの変更は必要ありません。10、20、50 および 100 ライセンスのアップグレードパッケージをご用意しています。</p>
<p>ソフトウェア サポートと更新</p>	<p>1 年間のソフトウェア技術サポートおよび更新が、最初の購入に含まれています。ライセンスの約 18% の年間費用で、これを更新するオプションがあります。</p>