



## 17インチ・19インチLEDバックライト コンソールドロワー

ITやラボの管理者は、導入や管理、メンテナンスのためにラック内のサーバーに、迅速かつ確実にアクセスする必要があります。ラリタンの1Uモジュール設計のLEDバックライトコンソールドロワーは、エネルギーの節約を実現するとともに、1カ所から複数のサーバーへの統合的なアクセスを可能にします。

## 1台のワークステーションでサーバー へのアクセスおよび制御

ビデオ、キーボードおよびタッチパッド機能を統合したLEDコンソールドロワーは、お使いのアナログまたはデジタルKVMスイッチに接続することで、単一のワークステーションで1つまたは複数のラックのサーバーを管理することができます。

USB2.0ポートを搭載し、キーボードやマウス、スマートカードリーダーにもラック前面で容易に接続することができ、ラックから直接ラリタンのKVMスイッチを管理することができます。

### 特長と利点

- DVI-DとVGAビデオ入力により、Dominion KX IIIに完璧に対応
- LEDバックライト液晶ディスプレイが、従来の液晶に比べ、エネルギー消費量を約20-50%削減
- 画像レンダリングとビデオ性能で、くっきり鮮明な画質を実現
- 省スペースの1U設計でスペースを85%節約
- DDC、DDC2、DDC2Bをサポート
- USB2.0パススルーポートによりスマートカードリーダー等外部デバイスへ簡単に接続
- モニターの開閉角度が20度以下になると自動で電源オン/オフ
- Windows<sup>®</sup>、Linux、および他のオペレーティングシステムに対応



**T1700-LED-J**  
17インチLEDバックライト  
LCD、アスペクト比 16:9、  
最大解像度  
1920 x 1080@60Hz



**T1900-LED-J**  
19インチLEDバックライト  
LCD、アスペクト比 4:3、  
最大解像度  
1280 x 1024@75Hz

モデル	T1700-LED-J	T1900-LED-J
寸法 (WxDxH)	434×569×43.5 mm	
重量	12 kg	12.6 kg
形状	1U	
KVMケーブル	VGAビデオ、キーボード、タッチパッド用 6フィートコンボKVMケーブル (VGA、PS/2、USB)	
DVIビデオケーブル	6フィート オス・オスケーブル (DVI-D、シングルリンク)	
USBポート	外部デバイス接続用 前面USB 2.0 バススレー	
電源・消費電力	AC100V～240V自動切替、最大50/60Hz、1A、12.2W、10.5KCAL	AC100V～240V自動切替、最大50/60Hz、1A、16.2W、14KCAL
<b>ビデオ</b>		
ディスプレイサイズ	17.3" TFT	19" TFT
パネルタイプ	アクティブマトリックス方式 LEDバックライト搭載液晶TFTディスプレイ	
最大解像度	1920×1080 @60Hz (フルHD1080P)	1280×1024 @75Hz
DDCサポート	DDC / DDC2 / DDC2B	
コントラスト比	650 : 1	1000 : 1
輝度 (cd/m <sup>2</sup> )	300 ニト	250ニト
ディスプレイカラー	1670万色	
マルチプラットフォーム	DVI-D、VGA、USBまたはPS/2サポート	
<b>キーボード</b>		
キーボード/マウス	104/106キーボード/タッチパッド (ノートブックスタイル)	
キーボード言語	英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、ロシア語、スペイン語、トルコ語 T1700-LED-JおよびT1900-LED-Jは日本語キーボードモデルとなります	
<b>動作環境</b>		
動作温度	0～50℃	
保管温度	-5～60℃	
湿度	5～90% RH (結露なきこと)	
MTBF	15,000時間	16,200時間
耐高度	操作時：4,572m / 非操作時：9,144m	
衝撃・振動	加速度10G、peak to peak(11ms); 1-200 Hz、1.15 Gmsランダムバイブレーション	
認定機関	FCC、CE、VCCI、UL、RoHS	
標準保証	ご購入より2年間。有償延長保証制度あり	

※仕様は予告なく変更することがあります。※ご使用の環境によっては仕様通りに動作しない場合があります。詳しくは [sales.japan@raritan.com](mailto:sales.japan@raritan.com) へお問い合わせください。

製品に関するお問い合わせは **03-5795-3170** または [www.raritan.com/jp/rackmount-lcd-consoles](http://www.raritan.com/jp/rackmount-lcd-consoles) まで

© 2020 Raritan Inc. All rights reserved. Raritan® はRaritan Inc.またはその所有会社の登録商標です。その他すべての商標または登録商標は、その所有会社に帰属します。ラリタンはルグランブランドの一員であり、インテリジェントPDU、KVMスイッチなどのデータセンターインフラ監視および管理ソリューションのリーディングプロバイダーです。ラリタンの革新的なソリューションは、フォーチュン500のトップ企業を含む、世界中のデータセンターやサーバーラームで信頼性、効率性、インテリジェンスを提供しております。ラリタンは、1985年以来、リアルタイムの可視性を提供し、また、ITインフラへのセキュアなアクセスと制御を提供することで、ITプロフェッショナルを支援しております。詳細については、[Raritan.com/jp](http://Raritan.com/jp)をご覧ください。V1183r2

## ラリタン・ジャパン株式会社

〒108-0074 東京都港区高輪3-23-17

品川センタービルディング14階

TEL:03-5795-3170(代表) FAX:03-5795-3171

URL: [www.raritan.com/jp](http://www.raritan.com/jp) E-mail: [sales.japan@raritan.com](mailto:sales.japan@raritan.com)

(2020年2月現在)

**Raritan**<sup>®</sup>  
A brand of **legrand**