



17" UND 19" LED-HINTERLEUCHTETE LCD-KONSOLEN

IT- oder Labor-Administratoren benötigen oft einen schnellen und zuverlässigen Zugriff auf ihre Server direkt am Serverschrank für die Durchführung von Entwicklungs-, Verwaltungs- und Wartungstätigkeiten. Raritan's modulare 1-HE-LED-Konsolen mit LED-hinterleuchteten LCD-Anzeigen bieten einen zentralen Zugriff auf mehrere Server von einem einzigen Ort aus und helfen Energie zu sparen.



T1700-LED

17-Inch LED-hinterleuchteter LCD, 16:9 Bildseitenverhältnis, Auflösungsunterstützung bis zu 1920x1080 @60 Hz.



T1900-LED

19-inch LED-hinterbeleuchteter LCD, 4:3 Bildseitenverhältnis, Auflösungsunterstützung bis zu 1280x1024 @75 Hz.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- DVI-D und VGA Video-Eingänge machen ihn perfekt für den Einsatz mit dem Dominion® KX III.
- LED-Hintergrundbeleuchtung bietet Energieeinsparungen bis zu 20-50% der aktuellen LCD-Technologie.
- Korrekte Bildwiedergabe und Videoleistung für scharfe, klare Bilder.
- Platzsparendes 1-HE-Design für 85% weniger Platz.
- Unterstützt DDC, DDC2, DDC2B.
- USB 2.0-Pass-Thru-Port zum Anschluss externer Geräte, z. B. Kartenleser.
- Automatisches Ein-/Ausschalten beim Öffnen und Schließen des Monitors unter einem Winkel von 20 Grad.
- Unterstützt Windows®, Linux® und andere Betriebssysteme.

EINE ARBEITSSTATION FÜR SERVERZUGRIFF UND -STEUERUNG

Beim Anschluss an Ihre vorhandenen analogen oder digitalen KVM-Switches kombinieren die LED-Konsolen von Raritan Video-, Tastatur- und Touchpad-Funktionen für die Verwaltung eines oder mehrerer Serverschränke von einer einzigen Arbeitsstation aus. Sie umfassen zudem eingebaute USB 2.0-Anschlüsse für passende Anschlüsse an der Vorderseite der Racks für Tastatur, Maus und Kartenleser, um die Raritan KVM-Switches direkt am Rack, in dem sie installiert sind, zu verwalten.

MODELL	T1700-LED	T1900-LED
Maße	(L) 569 x (W) 434 x (H) 43.5 mm; 17.1" x 22.4" x 1.71"	
Gewicht	12 Kg, 26.46 lbs	12.6 Kg, 27.78 lbs
Formfaktor	1-HE-Rack-Montage	
KVM-Kabel	1 Meter Kombi-KVM-Kabel (VGA, PS/2 und USB) für VGA Video-Eingang, Tastatur und Touchpad	
DVI VideoKable	1 Meter DVI Videokabel (DVI-D, einzelne Verbindung)	
USB-Anschluss	USB 2.0-Pass-Thru-Port zum Anschluss externer Geräte	
Leistung und Wärmeableitung	Automatische Spannungsanpassung zwischen 100 und 240VAC, MAX 50 / 60 Hz, 1A, 12,2 Watt, 10,5 KCAL	Automatische Spannungsanpassung zwischen 100 und 240VAC, MAX 50 / 60 Hz, 1A, 16,2 Watt, 14 KCAL
VIDEO		
Anzeigegröße	17.3" TFT	19" TFT
Panel-Typ	Aktive Matrix TFT LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung	
Max. Auflösungsunterstützung	1920x1080 @60 Hz (Full HD 1080P)	1280x1024 @75 Hz
DDC-Unterstützung	DDC / DDC2 / DDC2B	
Kontrastverhältnis	650:1	1000:1
Helligkeit (cd/m2)	300 nits	250 nits
Unterstützte Farben	16.7 Millionen	
Multiplattform	Unterstützt DVI-D, VGA, USB und/oder PS/2	
TASTATUR		
Tastatur/ Maus	104 Tastatur/ Touchpad	
Unterstützte Tastaturbelegung	Englisch, Französisch, Deutsch, Deutsch (Schweiz), Italienisch, Japanisch, Russisch, Spanisch und Türkisch	
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN		
Betriebstemperatur	0-40 °C	
Lagertemperatur	-5-60 °C	
Feuchtigkeit	5-90% RH, nicht kondensierend	
MTBF	15,000 Stunden	16,200 Stunden
Höhenspezifikationen	Betrieb: 4.572 Meter / Stillstand: 9.144 Meter	
Schock & Vibration	10G Beschleunigung, Spitze zu Spitze (11 ms); 1-200 Hz, 1,15 grms Vibration	

UNTERSTÜTZER DES EU-VERHALTENSKODEX FÜR DIE ENERGIE-EFFIZIENZ VON RECHENZENTREN



Der vom Joint Research Centre der EU aufgestellte Kodex ist eine angemessene Antwort auf die energietechnischen Herausforderungen, denen sich die EU stellen muss. Der Zweck des Kodex ist es, Unternehmen mit Rechenzentren zu ermutigen ihren Energieverbrauch zu reduzieren bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung ihrer selbst gesetzten Unternehmensziele.

Als Unterstützer hat sich Raritan verpflichtet die Grundidee des Kodex durch die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen umzusetzen, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Rechenzentren mit den besten Lösungen einzurichten.

Rufen Sie an unter +49 (0)375 271 349 4799 oder besuchen Sie www.raritan.de

©2016 Raritan Inc. Alle Rechte vorbehalten. Raritan®, Know more. Manage smarter.™, Dominion®, Power IQ™ und PX™ sind eingetragene Marken von Raritan Inc. oder ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken sind eingetragene Marken oder Marken der entsprechenden Eigentümer.

Raritan
A brand of **Legrand**