



高性能的KVM交换机IP访问

Dominion[®]KX用户站是独立运行的设备，用于连接到Dominion[®]KX III和KX IV交换机服务器，通过RDP、VNC和SSH访问，以及可选的CommandCenter集成，进行高性能的IP访问。它们可以安置在桌子上，安装在标准的19英寸机架上，或者在显示器背面VESA标孔安装。使用标准的Cat5电缆和以太网/IP技术部署。可以分别在一个、两个或三个监视器上同时访问、查看和控制多个服务器。对连接到工作室和控制室墙壁监视器的用户站可进行基于网络的远程控制。

力登推出了两款Dominion用户站。建议将原来的Dominion KX III用户站与KX III，一个或两个监测器和服务器配合使用，分辨率高达1080p，将新的高性能Dominion KX IV用户站与Dominion KX IV-101一起使用，视频分辨率高达4K，kvm会话框更多，最多连接3个监测器。

Domimion用户站可以取代过气的模拟矩阵开关，弥补不灵活的广播系统，或部署在任何需要无障碍IP接入的地方。非常适合广播、实验室、工作室、控制室、办公室和数据中心应用。用户站现在可与CommandCenter集成，支持大型部署的集中登录和访问。

应用

- 广播实验室和工作室
- 控制室
- 政府以及军事
- 交通及能源
- 工厂及工业
- 数据中心

高性能用户应用设备

- 两款功能强大、基于Intel的平台
- 两个30FPS的1080P视频会议
- DDX3-808无阻塞超快速连接和亚秒交换
- 支持VGA, DVI, HDMI和DisplayPort视频
- 独立的、低成本维护的设备
- 通过DDX4-101和KX IV用户站，支持4K视频

高效强大的用户界面

- 支持一个、两个或三个监测器
- 支持8个或更多同步IP连接
- 扫描并监测服务器
- 全屏模式（可隐藏工具栏）
- 收藏夹和热键切换
- 虚拟媒体和USB音频
- 矩阵服务器视图
- 高效的窗口管理，保存和还原窗口布局

灵活且易于部署

- 灵活的双局域网或广域网接入
- 使用公司和/或独立的局域网
- 通过Cat5线缆连接
- 可以访问几百台服务器和设备
- 也可进行笔记本/台式机的访问
- 台式机、机架以及VESA贴装
- 集中登入和访问的安全网关
- 支持RDP、VNC、VMware虚拟机、Web链接和SSH连接

KX 用户站端口和连接

Dominion KX III 用户站 (DKX3-UST)

正面图



Dominion KX IV 用户站 (DKX4-UST)

正面图



DOMINION KX 用户站的工作原理：



规格	
产品编号	DKX3-UST
描述	用于KX3、1080p解决方案、多个IP会话、连接最多2个监测器的高性能用户站。
硬件	英特尔赛扬CPU,4GB内存, 64GB固态硬盘
视频	单或双显示器，一个HDMI,两个DisplayPort, 4K播放
网络	双千兆以太网端口, IPv4, IPv6, DHCP或静态网址
功率	输入端：100-240伏交流电，输出端：19伏4.47A直流，最大65W
USB端口	6个USB2.0端口, 2个USB 3.0端口用于键盘、鼠标、音响和虚拟媒体
音频	麦克风和扬声器
认证	FCC/CE/VCCI/cUL/CB
尺寸	190(长) x 165(宽) x 43(高) 毫米
重量	1.4 公斤. 装运重量2.3 公斤
机架安装	桌面、VESA以及可选1U支架
温湿度	0~40摄氏度，非冷凝10~90%湿度
振动、海拔	1~200Hz,1.146Grms震动。最高海拔2000米
DKX4-UST	
描述	超高性能用户站为KX3和KX4提供高效访问，4K分辨率、以及更多数量的IP会话框，连接最多3个监测器。性能比DKX3-UST高3倍。
硬件	i5-8400 intel核心、4GB RAM、128GB固态磁盘
视频	HDMI 2.0端口1个，显示器端口2个，三个视频输出。4K播放
网络	双千兆以太网端口, IPv4, IPv6, DHCP或静态网址
功率	输入端：100-240伏交流电，输出端：19伏4.47A直流，最大90W
USB端口	4个USB 3.1 Gen 1端口, 4个USB 3.1 Gen 2端口用于键盘、鼠标、音响和虚拟媒体
音频	麦克风和扬声器
认证	FCC/CE/VCCI/cUL/CB
尺寸	190(长) x 165(宽) x 43(高) 毫米
重量	1.3 公斤. 装运重量2.1 公斤
机架安装	桌面、VESA以及可选1U支架
温湿度	0~40摄氏度，非冷凝10~90%湿度
振动、海拔	1~200Hz,1.146Grms震动。最高海拔2000米

获取更多信息请访问 www.raritan.com/ap/cn/user-station 或拨打电话
+86-10-64310690 (北京)、+86-21-6211-2219 (上海)、+86-20-8755-5561 (广州)

©2019 年力登公司版权所有。Raritan® 为力登公司或其独资子公司的注册商标或商标。其他为其各自拥有者之注册商标或商标。从1985年开始，力登为IT专业人士研发KVM 交换机，对服务器进行远程管理。今天，作为罗格朗旗下的一个品牌，我们是智能PDU 的引领者。在全球500 强排名前十的十家科技公司中，有9 家采用我们的解决方案，大大提高了可靠性和智慧性。
点击力登网站：www.raritan.com/ap/cn 了解更多力登资讯。 V1270R1

Raritan
A brand of Legrand®