

DSAM 規格

規格	DSAM-2	DSAM-4
序列埠	2 RJ45 (母)	4 RJ45 (母)
USB 連接埠	USB Type A 插頭	
USB 連接線	3 ft USB 連接線	
安裝	磁性綁帶及隨附支架	
外型尺寸	1.5" x 0.9" x 5.0"	
溫度	0-50° C	
溼度	0-85% RH	
電源	KX III USB 供電, 1W Max, 5V DC	
連接方式	最高 2 個 DSAM (8 個連接埠) / KX USB 裝置限制 — 請參閱 KX III 說明文件	
MTBF (小時)	1,741,341	958,745

序列埠設定

Serial Port Settings

Emulation: VT100
Encoding: Default
Equipment Type: Auto Detection

BPS: 230400
Parity/Bits: None/8
Flow Control: None

Stop Bits: 1


Char Delay (ms): 0 **Line Delay (ms):** 0 **Send Break Duration (ms):** 300

Multiple Writers: Single writer allowed on a port at a time.

Suppress Messages Always Active

Escape Mode: Control **Escape Character:**]

DSAM 配置及接線



詳情請造訪 www.raritan.com/kxiii
或來電 1.800.724.8090 查詢。

©2017 Raritan Inc. 保留所有權利。Raritan® 是 Raritan Inc. 或其獨資子公司的註冊商標。所有標誌皆為其所有人之註冊商標或商標。Raritan 自 1985 年開始開發供 IT 專業人士使用的 KVM 切換器，以利其遠端管理伺服器。時至今日，Raritan (Legrand 旗下品牌) 已成為智慧機架 PDU 領導廠商。本公司推出的解決方案獲得《財星》全球 500 大科技公司排行榜前十大公司採用，其中九家公司的資料中心更因此提升可靠度及智慧性。進一步瞭解：Raritan.com V1232

Raritan
A brand of **Legrand**