

特点

优势

MasterConsole 双数字视频 KVM 交换机 (MCD-DUAL)

双显示管理多个双路服务器

力登的MasterConsole®数字双视频KVM交换机—MCD-104-Dual和MCD-108-Dual允许单个用户管理多个双路服务器。可通过DVI/HDMI/DP CIMs (MDCIMs) 或UTP VGA组合线缆 (MDUTP) 连接到100英尺以外的服务器。

鼠标切换端口

用户只需移动鼠标点击屏幕边缘, 就可以轻松切换通道。点击右边缘将切换到下一个通道。触摸左边缘将切换到上一个通道。

此功能可以帮助用户节省时间, 从而提高生产效率。

连接到带有 VGA、DVI、HDMI 和 DisplayPort 视频的服务器

通过CIM (MDCIM-DVI/HDMI/DP) 和UTP VGA线缆支持多个视频接口。

节省空间的设计

所有 MCD-DUAL 高度只有 1U

高清视频分辨率

支持高达 1920 x 1200@75Hz (通过 MDUTP 电缆) 和 1920x1080@60Hz (通过 MDCIMs) 的最高视频分辨率。

安装简单

即插即用安装、配置以及易于使用的屏幕显示。

自动扫描和自动跳过

AutoScan 允许用户以可变速率扫描服务器。自动跳过非活动通道

MasterConsole®数字计算机接口模块 (MDCIM) 技术和多平台支持

MDCIMs具有“保持活动”技术, 允许用户在不中断活动服务器的情况下添加、删除和热交换组件。

MDCIMs 还可用于支持数据中心中的各种服务器和设备, 并支持 MS-DOS、Windows®7/8/8.1/10、Linux® (Red Hat、Novell®Suse)、Macintosh®OS9、OSX 和 SCO UNIX®

新用户权限级别

MCD-DUAL 支持一个管理员和十五个用户配置文件, 用于安全访问和简单管理。