



## MasterConsole

# 双数字视频

## 带双屏的KVM交换机， 访问和控制多个双路服务器

力登的MasterConsole®双数字视频交换机（MCD-Dual）允许单个用户通过无界鼠标切换对多个双头服务器进行管理和控制。MCD-DUAL交换机可以级联，在150英尺（45米）的距离内管理多达64台服务器。标准的5/6类非屏蔽双绞线（UTP）电缆用于连接计算机。还可以通过鼠标移动、热键或OSD进行端口切换。

从两种MCD-DUAL型号中选择：带有四个双端口的MCD-104-DUAL或带有八个双端口的MCD108-DUAL。这两种型号都支持立体声音频使用MCD-VGA组合电缆或MCD-HDMI-CIMs。它们还允许在多台双屏计算机之间共享两个显示器，支持屏幕复制和扩展视图模式等配置，以满足不同的应用需要。

MCD双数字视频KVM交换机支持最新的数字视频用户界面—DVI、HDMI和DisplayPort。最高支持视

频分辨率1920x1200@75Hz（模拟）、1920x1080（数字）通过MasterConsole CIMs（MDCIMs）或MasterConsole KVM组合电缆（MDUTP）的UTP电缆连接，最远距离可达150英尺。

### 产品特性

- 使用双屏显示器管理多个双路服务器
- 支持鼠标切换端口
- 连接到带有VGA、DVI、HDMI和DisplayPort视频的服务器
- 节省空间的设计
- 高清视频分辨率
- MasterConsole数字计算机接口模块（MDCIM）技术
- 简易安装
- 自动扫描和自动跳过
- 新用户权限级别


## 主要特点和优势

- **支持双显示输出端口**  
通过CIM（MDCIM-DVI/HDMI/DP）和UTP VGA线缆支持多个视频接口。
- **支持高达1920 X 1200的分辨率**  
支持高达1920x1200@75Hz和1920x1080@60Hz的最高视频分辨率。
- **管理多个双路服务器**  
通过DVI/HDMI/DP CIMs或UTP VGA组合线缆可连接到100英尺以外的服务器
- **支持鼠标切换端口**  
通过鼠标快速切换频道，节省时间并提高生产率

## 配备双显示以及无界鼠标切换的KVM访问

### 多台服务器的双显示KVM访问和控制

新的MasterConsole双数字视频（MCD-Dual），支持中小型企业KVM双显示输出，数字视频接口和音频，带无界鼠标端口切换。



## MASTERCONSOLE双数字视频KVM交换机规格

型号	描述	尺寸 (W x D x H)	重量	最大输入额定功率/功耗
MCD-104 DUAL	1个用户, 4个双端口, 双显示器, 1920 x 1080@60Hz (DVI) 视频分辨率, 操作/存储温度: 0-50°C/-20°C-60°C, 湿度: 0-80%RH, 无冷凝>140689小时MTBF	440 x 150 x 44 毫米	1830克	AC100-240V, 1.5A; DC12V/5.42A (65W)
MCD-108 DUAL	1个用户, 8个双端口, 双显示器, 1920 x 1080@60Hz (DVI) 视频分辨率, 工作/存储温度: 0-50°C/-20°C-60°C, 湿度: 0-80%RH, 无冷凝>105038小时MTBF	440 x 150 x 44 毫米	1860克	AC100-240V, 1.5A; DC12V/5.42A (65W)

## 计算机接口模块 (CIMS)

型号	描述
MDCIM-DVI	CIM用于DVI视频输出+USB用于键盘和鼠标
MDCIM-HDMI	CIM用于HDMI视频输出, HDMI音频+USB用于键盘和鼠标
MDCIM-DP	CIM用于DP视频输出+USB用于键盘和鼠标
MDCIM-VGA	CIM for video resolution up to 1920 x 1200@60hz (VGA) Audio + USB for keyboard and mouse

## MDUTP VGA/音频KVM组合线缆

型号	描述
MDUTP20-VGA	2米线缆, VGA+USB+音频
MDUTP40-VGA	4米线缆, VGA+USB+音频
MDUTP60-VGA	6米线缆, VGA+USB+音频

获取更多信息请访问

[www.raritan.com/ap/cn/mcd-dual](http://www.raritan.com/ap/cn/mcd-dual)

[sales.china@raritan.com](mailto:sales.china@raritan.com)

©2024 罗格朗。版权所有。业界领先的Approved Networks、Ortronics、Raritan、Server Technology和Starline品牌使罗格朗的数据、电源和控制能够为数据中心、建筑网络和基础设施提供创新的解决方案。我们致力于设计、制造和销售高品质的产品，具有前瞻性的产品技术及稳定性源于数十年的成功应用和对研发的热情投入，以实现更高效和可持续的发展。LIT#V2093

**Raritan**<sup>®</sup>  
A brand of **Legrand**