



高性能的KVM交换机IP访问

Dominion KXIII用户站是高性能IP服务器访问的独立应用。它可以放在桌子上，也可以安置在一个标准19寸的机架里，或VESA安装在显示器的背面。运用标准Cat5线缆或以太网/IP技术进行布线。可单一或双屏来同时进行访问、查看以及控制多个服务器。

用户站可以替代老式的模拟矩阵式交换机，替换或补充到一些昂贵但缺乏灵活性的广播系统或部署到任何需要一站式IP访问服务的地方，如广播实验室、工作室、控制室，办公室以及数据中心，都可以进行完美匹配使用。

应用

- 广播实验室和工作室
- 控制室
- 政府以及军事
- 交通及能源
- 工厂及工业
- 数据中心

高性能的用户应用

- 强大的Intel平台
- 两个30FPS的 1080P视频会议
- 快速连接，与KX3-808配合实现无阻塞的瞬时快速转发
- 支持VGA, DVI, HDMI和Display-Port视频。
- 独立的、低成本维护的设备

高效强大的用户界面

- 支持单一或双显示器
- 支持8个或更多同步IP连接
- 灵活的窗口管理
- 全屏模式(可隐藏工具栏)
- 收藏夹和热键切换
- 虚拟媒体和USB音频

灵活、易于部署


- 灵活的双局域网或广域网接入。
- 使用公司和/或独立的局域网。
- 可以与低成本的Cat5线缆进行连接
- 可以访问几百台服务器和设备
- 也可进行笔记本/台式机的访问
- 台式机、机架以及VESA贴装

正面图



1. 麦克风输入端口
2. 音频输出端口
3. 电源LED显示
4. 硬盘LED显示
5. 电源按钮
6. USB 2.0端口

背面图



7. 直流电源输入
8. 双千兆网卡
9. USB 3.0 端口
10. USB 2.0 端口
11. DisplayPort (DP) 视频
12. HDMI 视频

规格	
硬件	英特尔赛扬CPU,4GB内存, 64GB固态硬盘
视频	单或双显示器, 一个HDMI,两个DisplayPort
网络	双千兆以太网端口, IPv4, IPv6, DHCP或静态网址
功率	输入端: 100-240伏交流电, 输出端: 19伏4.47A直流, 最大65W
USB端口	6个USB2.0端口, 2个USB 3.0端口用于键盘、鼠标、音响和虚拟媒体
音频	麦克风和扬声器
认证	FCC/CE/VCCI/cUL/CB
尺寸	190(长) x 165(宽) x 43(高) 毫米
重量	1.4 公斤. 装运重量2.3 公斤
机架安装	桌面、VESA以及可选1U支架
温湿度	0--40摄氏度, 非冷凝10--90%湿度
振动、海拔	1--200Hz,1.146Grms震动.最高海拔2000米



运行原理



易于部署

1. 连接单或双显示器
2. 连接键盘和鼠标
3. 可选择连接扬声器和虚拟媒体
4. 连接到企业或独立的局域网
5. 配置添加用户和KXIII
6. 对连接到KXIII交换机的服务器进行访问和控制

获取更多信息请访问 www.raritan.com/ap/cn/KXIII-UST 或拨打电话 010-58256670 (北京)、021-62112176 (上海)、020-87555561 (广州)

Raritan 是电源管理方案、DCIM 软件和用于所有规格的数据中心的 KVM-over-IP 领域久经考验的先驱。以 Somerset、NJ 为中心, Raritan 在全球范围内有 38 个办事处, 服务 76 个国家和 50,000 个地区。Raritan 备受赞誉的硬件和软件方案提高了能源效率, 改进了可靠性, 提升了生产力。获取更多信息请访问 www.raritan.com/ap/cn/kxIII 或拨打电话 010-58256670 (北京)、021-62112176 (上海)、020-87555561 (广州) ©2017 Raritan Inc. 版权所有。Raritan®, know more Manage smarter.™ 为注册商标或者 Raritan Inc. 或其全资子公司的商标。所有其它的商标均为各自所有者的注册商标。Raritan.com V1216R2

Raritan
A brand of **Legrand**