



适合中小型企业经济、免JAVA的KVM-OVER-IP 串行访问

力登的Dominion LXII kvm-over-IP切换器可以为一个或两个远程用户以及一个本地用户提供免java、BIOS级的访问，并可控制8个或16个服务器（可扩展到256个服务器）以及虚拟媒体。三个LXII切换器型号和三个集成切换器/LCD抽屉式组合型号，可支持8或16个KVM端口，1-2个远程用户，1个本地用户以及多达8个串行端口。

LXII 产品专为中小型企业 (SMB)设计，支持多种计算机和串行设备，包括VGA、DVI、HDMI、USB-C和DisplayPort视频。数字和模拟视频支持每秒15帧的、高效的KVM-over-IP连接，视频分辨率高达1080p和1200p。

优势

- 经济、可靠和安全的远程访问和管理
- 随时随地、免Java、基于浏览器的远程访问
- 无需出差即可对设备进行管理维护
- 远程软件安装、重启和故障检查
- 对各种计算机和网络设备，提供多供应商支持

最新消息：新一代产品的优势

力登的Dominion LXIII以全新的硬件和软件平台取代了原先2011年推出的Dominion LX。与上一代LX相比，LXIII有着显著的产品优势，包括：

- **免Java KVM-over-IP、可选的串行访问和控制**
- 通过DSAM配件可管理多达8台串行设备
- 通过安全的TLS 网络浏览器，访问安全性显著提高
- 全新的现代化硬件、视频和软件平台
- 三种集成切换器/LCD抽屉式型号 (2020年第二季度上市)

客户

- IT管理者
- 数据中心和实验室管理者
- 网络管理者

应用

- 中小型企业 (SMB)
- 实验室、小型机架和服务器机房
- 远程办公室、设施和零售
- 有KVM和串行设备的应用环境
- 替换老旧、基于Java的KVM切换器

特性

- 免Java, BIOS级别, IP远程访问
- 一个或两个远程用户。一个本地用户, 8或16个KVM端口, 最多达8个串行端口。
- 集成切换器/LCD抽屉式型号
- 单电源和LAN端口
- VGA, DVI, HDMI, USB-C和DisplayPort
- 新一代平台支持每秒15帧, 1080p和1200p视频
- 通用虚拟媒体™
- 绝对鼠标同步™
- 最高可管理多达8台串行设备 (DSAM)
- VGA/USB本地端口
- RADIUS, LDAP和活动目录
- 最多可分层支持256台服务器

适合中小型企业经济型远程管理

DOMINION系列的基本特征

- VGA、DVI、HDMI、USB-C和显示端口
- 虚拟媒体支持远程软件安装运行诊断和重启
- 实现服务器鼠标配置自动化的绝对鼠标同步
- 最高支持8个用户PC共享
- RADIUS, LDAP和活动目录
- 安全可靠的TLS和AES加密
- 多供应商, 多平台, 多操作系统

通过DSAM, 可选串行访问

- 管理2、4、6或8个串行设备, 如LAN切换器, 路由器, Linux服务器
- 2或4个端口串行模块
- 全功能串行IP访问
- 自动DCE/DTE-无翻转电缆!
- 0U, 连接到LXII USB端口
- 由LXII切换器供电
- 无需占用任何LXII KVM端口


免JAVA KVM/串行访问

- 高效, 免Java HTML5用户界面
- 用户可配置LAN、WAN和Internet
- 三种KVM客户端软件可选方案
 - 免Java, 基于HTML5的 HKC
 - 基于Microsoft Windows.NET的AKC
 - 基于Java的VKCS
- 外部电话和蜂窝调制解调器访问
- 苹果iPhone/iPad访问和控制

兼容信息

- 不支持力登CommandCenter、Dominion用户站或MCUTP线缆
- 单一LAN端口, 单个电源
- 不支持Dominion KX III和KX IV切换器的一些高级功能:
 - 智能卡、FIPS 140-2、音频、刀片服务器、远程电源控制、IP访问控制、SDK/API、自动扫描等。
 - 查看文档, 获取更多信息

Dominion® LX II 配置




DOMINION® LX II 切换器规格参数

LX II 型号	产品描述	产品信息	应用环境
DLX2-108	8端口KVM-over-IP切换器价格实惠, 1个远程用户和1个本地用户, 虚拟媒体, 单电源和单LAN	11.45" x 10.63" x 1.73"; 291mm x 270mm x 44mm; 8.82lbs; 4.0kg 单电源100-240V AC, 50-60Hz, 0.5A, 30 瓦, 25.794 kcal/h	运行温度: 0-40°C (32-104° F) 湿度: 2%-85% RH
DLX2-116	16单口KVM-over-IP切换器价格实惠, 1个远程用户和1个本地用户, 虚拟媒体, 单电源和单LAN		
DLX2-216	16-port KVM-over-IP切换器价格实惠, 2个远程用户和1个本地用户, 虚拟媒体, 单电源和单LAN		


硬件支持	
外形尺寸	1U, 可机架安装 (包括支架)
本地访问端口	VGA本地视频输出端口。三个用于键盘和鼠标的USB-A端口
视频分辨率示例	1024x768, 1280x1024, 1440x900, 1680x1050, 1600x1200, 1920x1080, 1920x1200
远程连接	
端口	8 (DLX2-108) 或 16 (DLX2-116, DLX2-216)
用户	本地用户; 1 或 2个远程用户 (随型号而定)
网络	单10/100/1000千兆以太网接入, 双栈: IPv4和IPv6
协议	TCP/IP; HTTP: HTTPS; UDP; RADIUS; SNMP; DHCP; PAP; CHAP

计算机和串行接口模块

CIMs和DSAMs	产品描述
Dominion CIMs	可用于VGA、DVI、HDMI、显示端口、USB-C、双USB、USB、通用虚拟媒体/绝对鼠标同步, PS2, Sun, 串行设备
Dominion Serial Access Modules (DSAM)	2端口和4端口模块, 可对2或4个串行设备进行真正的串行访问。通过USB连接, 可将一个或两个0U设备连接到LXII。不需要电源适配器或使用LX II端口。无需翻转电缆。



KVM端口和连接



DOMINION® LX II集成切换器/LCD规格参数*

KVM切换器规格 (基于LX II)

型号	控制台抽屉KVM切换器 (LX2-LED) 规格	尺寸(宽 x 深 x 高)	重量	最大输入功率 额定值/功耗
DLX2-108-LED	1个用户, 8个端口, 256个托管服务器 (级联), 1920 x 1080@60Hz (VGA) 视频分辨率, > 30000小时平均无故障时间	481 x 571 x 43.9mm	11.15 kg	AC100-240V, 1.5A; DC12V/5.42A (65W)
DLX2-116-LED	1个用户, 16个端口, 256个托管服务器 (级联), 1920 x 1080@60Hz (VGA) 视频分辨率, > 30000小时平均无故障时间	481 x 571 x 43.9mm	12 kg	AC100-240V, 1.5A; DC12V/5.42A (65W)
DLX2-216-LED	2个用户, 16个端口, 256个托管服务器 (级联), 1920 x 1080@60Hz (VGA) 视频分辨率, > 30000小时平均无故障时间	481 x 571 x 43.9mm	12 kg	AC100-240V, 1.5A; DC12V/5.42A (65W)

*功能和规格可能按实际产品有变动。将于2020年第2季度上市。

LCD控制台抽屉参数规格 (基于T1700-LED)

型号	控制台抽屉LCD (LX2-LED) 规格	支持的颜色	亮度	Contrast Ratio
DLX2-108-LED DLX2-116-LED DLX2-216-LED	17.3英寸TFT LCD, 带LED背光单元, 0.1989 (H) x 0.1989 (V) mm像素间距, 1920 x 1080@60Hz (全高清1080P) 最大分辨率, 平均无故障时间15000小时	262,144	300 Nits	650:01:00

集成KVM切换器/LCD组合端口和连接

DLX2 XXX LED图表



*注意: 只有一个DSAM模块可以连接到DLX2 xxx LED。

访问 www.raritan.com/ap/cn/LXII

力登公司©2020版权所有。保留所有权利。Raritan®是Raritan Inc.或其全资子公司的注册商标。其他均为其各自所有者的注册商标或商标。力登从1985年开始为IT专业人员开发KVM切换器,用于远程管理服务器。今天,作为罗格朗旗下的品牌,我们是智能机架PDU的领先供应商。我们的解决方案提高了财富500强科技公司10家中9家数据中心的可靠性和智能性。点击Raritan.com,了解更多力登资讯。V1274

Raritan®
A brand of **legrand**