



高效能 IP KVM 切換器存取

Dominion® KX III 用戶終端為單機裝置，以高效能IP存取連接至Dominion® KX III 切換器之伺服器。可置於桌上、安裝在標準19" 機架中或以VESA規格裝在螢幕背面。使用Cat 5纜線及乙太網路 / IP技術即可部署。藉由分布在單螢幕或雙螢幕上，同時存取、檢視及控制多台伺服器、

用戶終端可取代過時的類比矩陣切換器，取代 / 補強昂貴且不具靈活性的廣播系統，或部署在任何需要免麻煩IP存取的地方。非常適合廣播實驗室、工作室、控制室、辦公室及資料中心。

應用

- 廣播實驗室&工作室
- 控制室
- 政府&軍方
- 運輸&能源
- 工廠&產業
- 資料中心

高效能用戶裝置

- 以Intel為主的強大平台。
- 兩個 30FPS 的 1080p 串流視訊工作階段 (video sessions)。
- DKX3-808 機型超快速連接及亞秒切換，且無封鎖。
- 支援VGA、DVI、HDMI & 顯示介面視訊。
- 自給自足、低維護裝置。

高效且強大的使用者介面

- 支援單或雙螢幕。
- 8或多個同時IP連線。
- 靈活視窗管理器。
- 全螢幕模式 (包含隱藏工具列)。
- 我的最愛及快速鍵切換。
- 虛擬媒體及USB音訊。

靈活且易於部署


- 靈活的雙LAN或WAN存取。
- 使用共同及 / 或分開的LAN。
- 利用實惠的Cat 5纜線連接。
- 存取數百台伺服器及裝置。
- 亦可提供PC / 桌面存取。
- 桌面、機架及VESA安裝。

正視圖



1. 麥克風輸入
2. 音訊輸出
3. 電源LED
4. 硬碟LED
5. 電源按鈕
6. USB 2.0插孔

後視圖




7. DC電源輸入
8. 雙超高速LAN
9. USB 3.0插孔
10. USB 2.0插孔
11. 顯示介面 (DP) 視訊
12. HDMI視訊

規格	
硬體	Intel Celeron CPU、4GB RAM、64GB固態硬碟
視訊	單或雙顯示器、一個HDMI、兩個顯示介面
網路	雙超高速乙太網路連接埠、IPv4、IPv6、DHCP或靜態位址
電源	輸入：100-240V AC、輸出：19V 4.47A DC、最大65W
USB	6個USB 2.0、2個USB 2.0、用於鍵盤、滑鼠、音訊&虛擬媒體
音訊	麥克風輸入、喇叭輸出
認證	FCC/CE/VCCI/cUL/CB
尺寸	190(L) x 165(W) x 43(H) mm
重量	1.4 Kg；運輸重量2.3 Kg、
機架安裝	桌面、VESA & 選配1U托架、
溫度、濕度	0-40°C、10-90%濕度、無冷凝、
振動、高度	1-200 Hz、1.146 Grms 隨機振動、最大高度2,000公尺、



如何運作？



容易部署

1. 連接單台或兩台螢幕
2. 連接鍵盤及滑鼠
3. 可選擇連接喇叭及虛擬媒體
4. 連接共用或單獨的LAN
5. 設定以新增用戶及KX III
6. 存取並控制連接至KX III 切換器的伺服器

連結至 www.raritan.com/ap/tw/kxiii
或撥打 886.2.8919 1333 瞭解詳細資訊

©2019 Raritan Inc. 版權所有。Raritan® 為 Raritan Inc. 或其獨資子公司的註冊商標。所有其他皆為各自擁有者註冊商標或商標。Raritan自 1985 年起，開始為IT專業人員開發遠端管理伺服器的 KVM 切換器。而今天身為 Legrand 旗下品牌的 Raritan，是智慧機架式 PDU 的領導廠商。財富 500 大科技公司前 10 名內，有 9 家公司使用 Raritan 的解決方案，提升其資料中心可靠性，並使其變得更具智慧。請造訪Raritan.com V1216R2

Raritan
A brand of **Legrand**