



高效能 IP KVM 切換器存取

Dominion® KX 使用者工作站為獨立式設備，可為連接至 Dominion® KX III & KX IV 切換器的伺服器提供高效能 IP 存取；除了搭配選購的 CommandCenter 整合能力外，亦可透過 RDP、VNC 和 SSH 存取。可置於桌面、安裝於標準的 19 吋機架，或透過 VESA 安裝固定於顯示器後方。使用標準的 Cat5 纜線與 Ethernet/IP 技術部署。支援在 1 至 3 部顯示器上，同時存取、檢視與控制多部伺服器。針對連接至工作室和控制機房壁掛式顯示器的使用者工作站，提供網頁架構遠端控制。

共有兩款 Dominion 使用者工作站。如要搭配 KX III、1 或 2 部顯示器和高達 1080p 的伺服器使用，建議選擇原始版的 Dominion KX III 使用者工作站。如要搭配 Dominion KX IV-101、最高達 4K 的更高影片解析度、更多的 KVM 工作階段及最多達 3 部顯示器使用，則建議選擇全新的高效能 Dominion KX IV 使用者工作站。

Dominion 使用者工作站可取代過時的類比矩陣切換器、附屬的固定式廣播系統，或部署於任何需要便捷 IP 存取能力的地點。最適合部署於廣播、實驗室、工作室、控制機房、辦公室與資料中心。使用者工作站現在整合 CommandCenter，以支援更大規模部署的集中式登入與存取。

應用

- 廣播實驗室&工作室
- 控制室
- 政府&軍方
- 運輸&能源
- 工廠&產業
- 資料中心

高效能使用者設備

- 兩個強大的 Intel 架構平台
- 兩個 30FPS 的 1080p 串流視訊工作階段 (video sessions)
- 以 DKX3-808 無阻斷機型，實現超快速連線與亞秒級切換
- 支援 VGA、DVI、HDMI & 顯示介面視訊
- 自給自足、低維護裝置
- 以 DKX4-101 和 KX IV 使用者工作站支援 4K 影片



高效強大的使用者介面

- 支援 1 至 3 部顯示器
- 8 或多個同時 IP 連線
- 掃描與監控伺服器
- 全螢幕模式 (包含隱藏工具列)
- 我的最愛及快速鍵切換
- 虛擬媒體及 USB 音訊
- 高效視窗管理。儲存與還原視窗版面配置
- 矩陣式伺服器視圖

彈性且易於部署

- 靈活的雙 LAN 或 WAN 存取
- 使用共同及 / 或分開的 LAN
- 以 Cat5 纜線連接
- 存取數百台伺服器及裝置
- 亦可提供 PC / 桌面存取
- 桌面、機架及 VESA 安裝
- 集中式登入與存取專用的 CommandCenter
- 支援 RDP、VNC、VMware 虛擬機器、網頁連結與 SSH 連線

KX 使用者工作站端口和连接



DOMINION KX 使用者工作站的運作方式：



規格		
料號	DKX3-UST	DKX4-UST
說明	專為 KX3、1080p 解析度、多重 IP 工作階段和最多 2 部顯示器用途設計的高效能使用者工作站。	超高效能使用者工作站，可提供 KX3 與 KX4、4K 解析度、更多 IP 工作階段和最多 3 部顯示器的存取能力。效能比 DKX3-UST 高出 3 倍。
硬體	Intel Celeron CPU、4GB RAM、128GB 固態硬碟	Intel Core i5-8400、8GB RAM、128GB 固態磁碟
視訊	單一或雙顯示器、HDMI x 1、DisplayPort x 2，最高支援 4K 桌面。	HDMI 2.0 x 1 + DisplayPort x 2、三重視訊輸出、4K 播放
網路	雙超高速乙太網路連接埠、IPv4、IPv6、DHCP 或靜態位址	雙超高速乙太網路連接埠、IPv4、IPv6、DHCP 或靜態位址
電源	輸入：100-240V AC、輸出：19V 4.47A DC、最大 65W	輸入：100-240V AC、輸出：19V 4.47A DC、最大 90W
USB	6 個 USB 2.0、2 個 USB 2.0，用於鍵盤、滑鼠、音訊及虛擬媒體	4 個 USB 3.1 Gen 1、4 個 USB 3.1 Gen 2，用於鍵盤、滑鼠、音訊及虛擬媒體
音訊	麥克風輸入、喇叭輸出	麥克風輸入、喇叭輸出
認證	FCC/CE/VCCI/cUL/CB	FCC/CE/VCCI/cUL/CB
尺寸	190(L) x 165(W) x 43(H) mm	190(L) x 165(W) x 43(H) mm
重量	1.4 Kg；運輸重量 2.3 Kg。	1.3 Kg；運輸重量 2.1 Kg。
機架安裝	桌面、VESA & 選配 1U 托架。	桌面、VESA & 選配 1U 托架。
溫度、濕度	0-40°C、10-90% 濕度，無冷凝。	0-40°C、10-90% 濕度，無冷凝。
振動、高度	1-200 Hz、1.146 Grms 隨機振動，最大高度 2,000 公尺。	1-200 Hz、1.146 Grms 隨機振動，最大高度 2,000 公尺。

連結至 www.raritan.com/ap/tw/user-station
或撥打 886.2.8919 1333 瞭解詳細資訊

©2019 Raritan Inc. 版權所有。Raritan® 為 Raritan Inc. 或其獨資子公司的註冊商標。所有其他皆為各自擁有者註冊商標或商標。Raritan 自 1985 年起，開始為 IT 專業人員開發遠端管理伺服器的 KVM 切換器。而今天身為 Legrand 旗下品牌的 Raritan，是智慧機架式 PDU 的領導廠商。財富 500 大科技公司前 10 名內，有 9 家公司使用 Raritan 的解決方案，提升其資料中心可靠性，並使其變得更具智慧。請造訪 Raritan.com V1270R3

Raritan
A brand of **Legrand**