


## 安装支架

### 安全安装在机架上的配电装置

力登支架主要用于简化力登配电产品固定到机架、IT机柜和其他架构中的安装。可以与力登机架式PDU、在线计量仪表、转换切换器、智能机架控制器和分支电路监控系统相兼容。支架可以进行垂直或水平安装使用，提高了安装灵活性并解决了设备方面的难题。

### 支架型号包括


- L或角安装支架以90度角连接两个部件，提供更一致的直角，进行垂直或水平位置安装。
- 铰链式B型支架可以将两个部件以不同但可调节的角度/节距组合在一起，进行垂直或水平位置安装。
- 垂直安装支架可制成平面、S形或U形模具，用以支持各种不同的垂直位置安装。
- 特制的安装支架模压成型，用以解决特定的安装方案。



### 优势

- 适用于机架、IT机柜和其他框架中。
- 支架型号可支持垂直和水平位置安装。
- 采用重型钢结构，确保了支架强度和耐用性。
- 符合ROHS标准和材料的相关规定。
- 模压成各种形状，应对常见的安装和设备问题。
- 多功能孔的设计，便于进行无工具按钮安装以及螺钉固定。


## L形或角形安装支架



### 250-70-0094-00

尺寸（宽x深x高）：  
930毫米 x 436毫米 x 38毫米


扩展宽度L支架，带小尺寸U形和加长U形安装0U PDU孔。



### 250-80-0021-00

尺寸（宽x深x高）：  
210毫米 x 436毫米 x 30毫米

带锁孔的扩展宽度L支架带小尺寸U形孔并排安装两个0U PDU。



### 250-80-0040-00

尺寸（宽x深x高）：  
175毫米 x 43毫米 x 52毫米

扩展宽度L形支架，带安装0U PDU的圆形孔。



### 250-80-0046-00

尺寸（宽x深x高）：  
52.2毫米 x 25.5毫米 x 48.8毫米


L支架，圆形，小型用于安装PDU的U形孔面向内部或外部的端口。



### 250-80-7758-00

尺寸（宽x深x高）：  
43毫米 x 59毫米 x 65毫米

带泪滴状的扩展宽度L形支架和小尺寸的U形孔并排安装两个PDU。



### 251-01-0034-00

尺寸（宽x深x高）：  
50毫米 x 43毫米 x 43毫米


L型支架，圆形，小型U形和加长U形小孔安装0U PDU。



### 251-01-0036-00

尺寸（宽x深x高）：  
88毫米 x 59毫米 x 30毫米


L形方支架，泪滴型，圆形，小型U形孔安装面向橱柜侧面0U PDU。



### 251-01-0039-00

尺寸（宽x深x高）：  
486毫米 x 44毫米 x 10毫米

L形带圆孔支架，用于安装0U PDU。






### 251-01-0055-00



尺寸（宽x深x高）：  
60毫米 x 40毫米 x 70毫米

L型支架，圆形，加长U形孔用以安装0U PDU。


## L形或角形安装支架



## 铰链安装支架




## 垂直型安装支架



### 250-75-0006-00

尺寸 (宽x深x高) :  
208毫米 x 81毫米 x 18毫米

扩展宽度S形垂直支架  
带泪滴状和小尺寸U型孔  
用于并排安装两个0U PDU。




### 250-80-0012-00

尺寸 (宽x深x高) :  
142毫米 x 88毫米 x 14.6毫米

U形垂直并排支架  
有圆形和泪滴状孔  
并排安装两个0U PDU。


常见型号



### 250-80-0049-00

尺寸 (宽x深x高) :  
136.5毫米 x 65毫米 x 1.6毫米

扁平垂直支架, 带泪滴状、  
小尺寸U形孔  
用以安装0U PDU。




### 251-01-0018-00

尺寸 (宽x深x高) :  
131.3毫米 x 81毫米 x 35毫米

S形垂直支架, 带泪滴状、  
小尺寸的U形孔, 用以并排安装  
两个0U PDU。


常见型号



### 251-01-0021-00

尺寸 (宽x深x高) :  
131.3毫米 x 81毫米 x 14.7毫米

S形垂直支架  
带泪滴状和小尺寸U形孔,  
用于并排安装两个PDU。




### 251-01-0025-00

尺寸 (宽x深x高) :  
66毫米 x 64毫米 x 22毫米

占用1U的S形垂直支架  
使用泪滴状和  
小尺寸U形孔。


常见型号



### 251-01-0026-00

尺寸 (宽x深x高) :  
66毫米 x 64毫米 x 22毫米


S形垂直支架  
占用1U的EIA\*安装空间  
带泪滴状和小尺寸  
U形孔。



### 251-01-0028-00

尺寸 (宽x深x高) :  
53.2毫米 x 34毫米 x 20毫米

S形垂直支架, 带小尺寸  
U形和加长U形孔  
用于安装带有端口的、  
朝内或朝外的0U PDU。




### 251-01-0029-00

尺寸 (宽x深x高) :  
125.3毫米 x 110毫米 x 15毫米

U形垂直并排支架  
带有圆形和泪滴状孔, 便于安装  
两个并排0U PDU。

\*Electronic Components Industry Association, EIA Standards Committee

## 垂直安装支架



### 251-01-0032-00

尺寸（宽x深x高）：  
142毫米 x 12毫米 x 88毫米

U形垂直并排支架  
带钥匙孔和圆孔用以并排安装  
两个0U PDU。



### 251-01-0070-00

尺寸（宽x深x高）：  
131.3毫米 x 19毫米 x 81毫米

S形垂直支架，带延长支架  
U形和泪滴状孔用以  
并排安装两个0U PDU。




### 251-01-0092-00

尺寸（宽x深x高）：  
244.5毫米 x 43.6毫米 x 2毫米

扁平垂直并排支架  
带圆形和加长  
U形孔


## 定制款安装支架



### 251-01-0086-00

尺寸（宽x深x高）：  
100毫米 x 2毫米 x 82毫米


特制扁平支架  
带圆形和小尺寸  
U形孔，用以  
罗格朗Minkels系列  
Vicon-M机柜的PDU安装。



### A0026-000001-000-1

尺寸（宽x深x高）：  
78.31毫米 x 9.9毫米 x 86.9毫米


定制款支架  
带圆形和小尺寸U形孔  
用以罗格朗Nexpand机柜里的  
PDU安装。



### A0026-000002-000-1

尺寸（宽x深x高）：  
153.31毫米 x 9.9毫米 x 86.9毫米

定制款支架  
带圆形和小尺寸U形孔  
用以罗格朗Nexpand机柜里的  
PDU安装。



### 251-02-0023-00


尺寸（宽x深x高）：  
225毫米 x 68.7毫米 x 45.8毫米

定制双柱支架  
用以安装浅口机架转换  
交换机。

## 安装支架套件


### G2-RACK-FOR-ZU

用于安装0U PDU的支架套件。




扁平垂直支架  
(250-70-0007-00)

\*纽扣支架是由高强度塑料制成。



滑动支架  
(252-67-0029-00)



L形支架  
(250-70-0093-01)




纽扣安装\*  
(250-80-0011-00)


## 安装支架套件

### G3-RACK-FOR-ZU


用于安装0U PDU的支架套件。



扁平垂直支架  
(250-70-0007-00)



滑动支架  
(250-70-0106-00)




L形支架  
(250-70-0093-01)




纽扣式安装\*  
(250-80-0011-00)

### ZU机架


用于安装DPX xxx和PX xxx 0U PDU的支架套件。




扁平垂直支架  
(250-70-0007-00)



PIN针支架  
(250-80-0009-00)



滑动支架  
(250-80-0008-00)




L形支架  
(250-70-0093-01)



纽扣式安装\*  
(250-80-0011-00)

### 机架套件-DPX-1U


用于19英寸机柜中安装1U PDU的支架套件



250-80-0123-00



250-80-0125-00



250-70-3017-00



250-70-3018-00

\*纽扣支架是由高强度塑料制成。

零件号	类型	尺寸 (宽x深x高)
250-70-0094-00	L型支架	930毫米 x 436毫米 x 38毫米
250-80-0021-00	L型支架	210毫米 x 436毫米 x 30毫米
250-80-0040-00	L型支架	175毫米 x 43毫米 x 52毫米
250-80-0046-00	L型支架	52.2毫米 x 25.5毫米 x 48.8毫米
250-80-7758-00	L型支架	43毫米 x 59毫米 x 65毫米
251-01-0034-00	L型支架	50毫米 x 43毫米 x 43毫米
251-01-0036-00	L型支架	88毫米 x 59毫米 x 30毫米
251-01-0039-00	L型支架	486毫米 x 44毫米 x 10毫米
251-01-0055-00	L型支架	60毫米 x 40毫米 x 70毫米
251-01-0056-00	L型支架	103毫米 x 38毫米 x 43.6毫米
251-01-0102-00	L型支架	93毫米 x 40毫米 x 50毫米
251-01-0104-00	L型支架	95毫米 x 75毫米 x 60毫米
251-02-0011-00	L型支架	53.2毫米 x 43.6毫米 x 21.3毫米
251-01-0054-00	铰链支架	83.4毫米 x 68.2毫米 x 53.6毫米
251-01-0068-00	铰链支架	108.2毫米 x 159.5毫米 x 142.5毫米
250-75-0006-00	垂直型支架	208毫米 x 81毫米 x 18毫米
250-80-0012-00	垂直型支架	142毫米 x 88毫米 x 14.6毫米
250-80-0049-00	垂直型支架	136.5毫米 x 65毫米 x 1.6毫米
251-01-0018-00	垂直型支架	131.3毫米 x 81毫米 x 35毫米
251-01-0021-00	垂直型支架	131.3毫米 x 81毫米 x 14.7毫米
251-01-0025-00	垂直型支架	66毫米 x 64毫米 x 22毫米
251-01-0026-00	垂直型支架	66毫米 x 64毫米 x 22毫米
251-01-0028-00	垂直型支架	53.2毫米 x 34毫米 x 20毫米
251-01-0029-00	垂直型支架	125.3毫米 x 110毫米 x 15毫米
251-01-0032-00	垂直型支架	142毫米 x 12毫米 x 88毫米
251-01-0070-00	垂直型支架	131.3毫米 x 19毫米 x 81毫米
251-01-0092-00	垂直型支架	244.5毫米 x 43.6毫米 x 2毫米
251-01-0086-00	定制款支架	100毫米 x 2毫米 x 82毫米
A0026-000001-000-1	定制款支架	78.31毫米 x 9.9毫米 x 86.9毫米
A0026-000002-000-1	定制款支架	153.31毫米 x 9.9毫米 x 86.9毫米
251-02-0023-00	定制款支架	225毫米 x 68.7毫米 x 45.8毫米
G2-RACK-FOR-ZU	支架套件	包含各种不同组件
G3-RACK-FOR-ZU	支架套件	包含各种不同组件
RACK-FOR-ZU	支架套件	包含各种不同组件
RACK-KIT-DPX-1U	支架套件	包含各种不同组件
RACK-KIT-PX-2U	支架套件	包含各种不同组件
RACK-KIT-PX3TS-1U	支架套件	包含各种不同组件

包装说明: 每个包装包括一 (1) 个安装支架, 支架套件除外, 套件会配有多款类型的支架。必要时安装支架会装配螺钉, 但不包括笼形螺母。

[raritan.com/ap/cn](http://raritan.com/ap/cn)

北京: +86-10-64310690 上海: +86-21-6211-2296 广州: +86-20-8755-5561 | [sales.china@raritan.com](mailto:sales.china@raritan.com)

©2022 力登公司, 版权所有。信息如有更改, 恕不另行通知。在美国印刷。力登公司在北美和全球市场提供多款产品。欲了解更多信息, 请访问力登官网[raritan.com/ap/cn](http://raritan.com/ap/cn) | V1315