本地操作控制器

控制本地和远程访问

力登公司的本地操作控制器 LCC-USB-VGA 是一款允许两位操作者可以通过“先到先得”原则操作同一台计算机的操作切换设备。在某些特殊的版本上，这款 LCC-USB-VGA-6MC 操作控制器可以通过线缆连接一个特殊的外部开关。

LCC-USB-VGA 被设计用于制造业和工厂环境。当用来连接单台计算机或是机床设备时，这款 LCC 可以用来控制本地和远程用户的访问，比如：允许本地和远程都能访问，或者基于安全生产的考虑，当机床正在进行本地维护或者本地使用时断开远程的访问。

正面示意图（控制台端）

序号	接口名称
1	按钮和重置
2	C1 的视频输出接口
3	USB 集线器接口（用于键盘/鼠标）
4	C2 的视频输出接口
5	USB 集线器接口（用于键盘/鼠标）

背面板示意图（计算机端）

序号	接口名称
6	Mini-DIN 接口（干接点）
7	PC 接口（组合线缆）
8	DIP 切换键（用于功能切换）
9	Mini USB 接口（用于固件升级）
10	直流电源接口

关键特性

- 两个 USB-VGA 操作者控制同一台计算机
- 基于“先到先得”原则的计算机自动共享技术
- 支持基于 PS/2 和 USB 接口的计算机
- 支持通过按键或者热键方式进行操作切换
- 可选择计算机共享或者手动操作两种模式
- 可配置的 DIP 切换按键
- 可选独占模式
- 可机架式安装
- 同通过 I/O 接口支持干接点信号
- LED 状态指示灯
- 固件可升级
- 支持 VGA、SVGA 和多频显示器
- 支持各种操作系统平台
- 可与力登公司的 Donimion KXIII 系列设备整合



010-58256670/021-62112296/020-87555561, marketing.china@raritan.com

功能	LCC-USB-VGA		
操作连接数量	2		
计算机连接数量	1		
控制方式	热键，手动按钮		
接口种类	操作接口	键盘	2*USB A型母接口（白色）
		鼠标	2*USB A型母接口（白色）
		视频	2*HDB 15母接口（蓝色）
	计算机接口		1*HDB 15母接口（蓝色）
	电源接口		1*直流电源接口
	固件升级接口		1*Mini USB 母接口
	I/O接口（干接点信号，最大，交流125V/0.51A，直流 60W）		1*6针 Mini DIN接口（黑色）
切换功能	操作模式选项		1*按钮（红色）
	恢复原厂设置		
	DIP切换键		1*4拨键（蓝色）
LED指示灯	计算共享状态		1*黄色灯
	用户选中状态		2*绿色灯
视频分辨率	1920*1440 @ 60Hz，DDC2B		
释放控制权的超时设置	10/60/180/300秒		
耗电	DC 5V / 2A		
工作环境参数	工作温度	0 - 50摄氏度，32-122华式度	
	存储温度	-20 - 60摄氏度，-4 - 140华式度	
	湿度	0-80% 相对湿度，非凝结	
物理特性	材质	金属	
	重量	350克， 12.345盎司	
	尺寸（长*宽*高）	135mm*84mm*29mm，5.31"*3.30"*1.14"	
安全认证	CE/FCC/VCCI		

打包内容	
描述	数量
本地操作控制其 LCC-USB-VGA	1
1.8 米组合线缆	1
通用直流 5V 2A 电源适配器	1
快速安装手册	1

订购信息	
描述	产品编号
本地操作控制其	LCC-USB-VGA

可选线缆	
描描述	产品编号
1.8米KVM组合线缆（PS/2+USB+VGA）	EZCBL-18
3米KVM组合线缆（PS/2+USB+VGA）	EZCBL-20

力登公司半导体制造业解决方案



想了解更多信息请访问 www.raritan.com.cn

2019 年力登公司版权所有。Raritan® 为力登公司或其独资子公司的注册商标或商标。其他为其各自拥有者之注册商标或商标。
从 1985 年开始，力登为 IT 专业人士研发 KVM 交换机，对服务器进行远程管理。今天，作为罗格朗旗下的一个品牌，我们是智能PDU 的引领者。在全球 500 强排名前十的十家科技公司中，有 9 家采用我们的解决方案，大大提高了可靠性和智慧性。点击力登网站：www.raritan.com.cn 了解更多力登资讯。

Raritan®
A brand of legrand®