



可存取控制多部雙顯伺服器的 雙顯示器 KVM 切換器

Raritan 的 MasterConsole® Digital Dual KVM 切換器 (簡稱 : MCD-DUAL) 可讓單一使用者以無界滑鼠切換功能 , 管理及控制多部雙顯伺服器。MCD-DUAL 切換器可透過串聯連線 , 以控制最遠至 150 英尺 (45 公尺) 的 64 台伺服器。使用標準的 Category 5/6/6e 非遮蔽式雙絞 (UTP) 纜線連接電腦。另可透過滑鼠操作、快速鍵或 OSD 切換連接埠。

共有兩款 MCD-DUAL 機型可供選擇 : 搭載 4 個雙連接埠的 MCD-104-DUAL , 或搭載 8 個雙連接埠的 MCD108-DUAL。兩款機型均可透過 MCD VGA 複合式傳輸線、或 MCD HDMI CIM 支援立體聲音訊。此外 , 也可在多台雙顯示器電腦之間共用兩個顯示器 , 支援如螢幕複製和延伸檢視模式等配置 , 以因應多種使用案例。

MCD-DUAL KVM 切換器支援最新的數位影音使用者介面 : D-VI、HDMI 和 DisplayPort。最高支援 1920x1200@75Hz (類比) 和 1920x1080 (數位) 的視訊解析度 , 並可透過 MasterConsole CIM (MDCIM) 的 UTP 傳輸線或 MasterConsole KVM 複合式傳輸線 (MDUTP) , 最遠可達 150 英尺。

主要特色及優點

支援雙顯示器輸出

透過 CIM (MDCIM-DVI/HDMI/DP) 和 UTP VGA 傳輸線 , 支援多個影音介面。

最高支援 1920 X 1200 解析度

可支援最高達 1920x1200 @75Hz 和 1920x1080 @60Hz 的最高視訊解析度。

管理多部雙顯伺服器

可透過 DVI/HDMI/DP CIM 或 UTP VGA 複合式傳輸線 , 連接最遠達 100 英尺的伺服器。

支援使用滑鼠切換連接埠

可使用滑鼠迅速切換頻道 , 節省時間並提高生產力。


特色

- 以雙顯示器管理多部雙顯伺服器
- 支援使用滑鼠切換連接埠
- 以 VGA、DVI、HDMI 和 DisplayPort Video 連接至伺服器
- 輕巧不佔空間
- HD 影片解析度
- 搭載 MasterConsole 數位電腦介面模組 (MDCIM) 技術
- 易於安裝
- 自動掃描與自動略過
- 全新使用者權限等級

以雙顯示器和無界滑鼠 切換實現 KVM 存取

多部伺服器的雙顯示器 KVM 存取與控制

全新的 MasterConsole Digital Dual-Display (簡稱：MCD-DUAL) SMB KVM 以無界滑鼠連接埠切換功能，支援雙顯示器輸出、數位影音介面與音訊。 切換器支援



MASTERCONSOLE DIGITAL DUAL KVM 切換器規格

型號	說明	規格 (寬 x 深 x 高)	重量	最大輸入額定功率 / 功率消耗
MCD-104 DUAL	1 名使用者、4 個雙連接埠、雙顯示器、1920 x 1080@60Hz (DVI) 視訊解析度、操作 / 存放溫度：0-50°C / -20°C-60°C · 濕度：0-80% 相對濕度、無凝結、平均故障時間 (MTBF) >140,689 小時	440 x 150 x 44mm	1830g	AC100-240V, 1.5A; DC12V/5.42A (65W)
MCD-108 DUAL	1 名使用者、8 個雙連接埠、雙顯示器、1920 x 1080@60Hz (DVI) 視訊解析度、操作 / 存放溫度：0-50°C / -20°C-60°C · 濕度：0-80% 相對濕度、無凝結、平均故障時間 (MTBF) >105,038 小時	440 x 150 x 44mm	1860g	AC100-240V, 1.5A; DC12V/5.42A (65W)

電腦介面模組 (CIMS)

型號	說明
MDCIM-DVI	DVI 影音輸出專用 CIM + 鍵盤與滑鼠專用 USB
MDCIM-HDMI	C 以 HDMI Audio 進行 HDMI 影音輸出專用的 CIM + 鍵盤與滑鼠專用 USB
MDCIM-DP	DP 影音輸出專用 CIM + 鍵盤與滑鼠專用 USB

MDUTP VGA / 音訊 KVM 複合式傳輸線

型號	說明
MDUTP20-VGA	2M 傳輸線 · VGA + USB + 音訊
MDUTP40-VGA	4M 傳輸線 · VGA + USB + 音訊
MDUTP60-VGA	6M 傳輸線 · VGA + USB + 音訊
MDUTP150-VGA	15M 傳輸線 · VGA + USB + 音訊

請造訪 www.raritan.com/ap/tw/mcd-dual
或撥打 886.2.8919 1333 瞭解詳細資訊

©2021 Raritan Inc. 保留所有權利。Raritan® 為 Raritan Inc. 或其獨資子公司的註冊商標。所有其他標誌為其個別所有人之註冊商標或商標。Raritan 1985 年開始研發 KVM 切換器，以利 IT 專家遠端管理伺服器。現在，Raritan 躍升為 Legrand 旗下智慧型機架 PDU 領導供應商品牌。《財富》雜誌 500 大科技公司的前 10 強當中，就有 9 家公司因採用我們的解決方案而提升了資料中心可靠性與智能。如欲深入了解，請至 Raritan.com V1280

Raritan
A brand of **legrand**