Dual SecureLock電源コード

Raritan
A brand of legrand

DSLC14C13J

特徴

- 両端に抜け止め防止機構を施した電源コード
- 独自の回転式スイッチと薄型C13ロック機構は標準的なC14に適合
- 特許取得済みのC14ロッキングタブを備えたSSEMCO P-Lockコンセントでロックし、標準的なC13との互換性を確保
- 定格12A（最大）
- 色／ケーブル長の選択が可能

技術仕様

仕様	説明
規格	J60 320
耐電圧	2000VAC (1min 50Hz)
定格	Japan : 12A 250VAC
動作温度	-20°C ~ +70°C
難燃性	Plug/Connector: UL 94V-2 or better Cable: UL VW-1, IEC60332-1. Cat F2
導体サイズオプション	Japan : 1.25 mm²

認証 PSE

利用範囲

- データセンター
- 医療機器
- 自動制御機器
- 産業機械
- 建築用機器
- 放送局
- 電源設備

＊ 全モデル共通 - Dual Securelock電源コード6本セット。
ケーブル長は1m～5mまで7タイプ。それぞれ黒、赤、青3色展開。

モデル	仕様
DSLC14C13J-1.0M-6PK	PSE, 1.0M, 1 x IEC C-14, 1 x IEC C-13; 黒
DSLC14C13J-1.0MK1-6PK	PSE, 1.0M, 1 x IEC C-14, 1 x IEC C-13; 赤
DSLC14C13J-1.0MK2-6PK	PSE, 1.0M, 1 x IEC C-14, 1 x IEC C-13; 青
DSLC14C13J-1.5M-6PK	PSE, 1.5M, 1 x IEC C-14, 1 x IEC C-13; 黒
DSLC14C13J-1.5MK1-6PK	PSE, 1.5M, 1 x IEC C-14, 1 x IEC C-13; 赤
DSLC14C13J-1.5MK2-6PK	PSE, 1.5M, 1 x IEC C-14, 1 x IEC C-13; 青
DSLC14C13J-2.0M-6PK	PSE, 2.0M, 1 x IEC C-14, 1 x IEC C-13; 黒
DSLC14C13J-2.0MK1-6PK	PSE, 2.0M, 1 x IEC C-14, 1 x IEC C-13; 赤
DSLC14C13J-2.0MK2-6PK	PSE, 2.0M, 1 x IEC C-14, 1 x IEC C-13; 青
DSLC14C13J-2.5M-6PK	PSE, 2.5M, 1 x IEC C-14, 1 x IEC C-13; 黒
DSLC14C13J-2.5MK1-6PK	PSE, 2.5M, 1 x IEC C-14, 1 x IEC C-13; 赤
DSLC14C13J-2.5MK2-6PK	PSE, 2.5M, 1 x IEC C-14, 1 x IEC C-13; 青
DSLC14C13J-3.0M-6PK	PSE, 3.0M, 1 x IEC C-14, 1 x IEC C-13; 黒
DSLC14C13J-3.0MK1-6PK	PSE, 3.0M, 1 x IEC C-14, 1 x IEC C-13; 赤
DSLC14C13J-3.0MK2-6PK	PSE, 3.0M, 1 x IEC C-14, 1 x IEC C-13; 青
DSLC14C13J-3.5M-6PK	PSE, 3.5M, 1 x IEC C-14, 1 x IEC C-13; 黒
DSLC14C13J-3.5MK1-6PK	PSE, 3.5M, 1 x IEC C-14, 1 x IEC C-13; 赤
DSLC14C13J-3.5MK2-6PK	PSE, 3.5M, 1 x IEC C-14, 1 x IEC C-13; 青
DSLC14C13J-5.0M-6PK	PSE, 5.0M, 1 x IEC C-14, 1 x IEC C-13; 黒
DSLC14C13J-5.0MK1-6PK	PSE, 5.0M, 1 x IEC C-14, 1 x IEC C-13; 赤
DSLC14C13J-5.0MK2-6PK	PSE, 5.0M, 1 x IEC C-14, 1 x IEC C-13; 青

カラーオプション

黒

赤

青

Dual SecureLock電源コード

Raritan
A brand of legrand

DSLC14C15J

特徴

- 両端に抜け止め防止機構を施した電源コード
- 独自の回転式スイッチと薄型C15ロック機構は標準的なC16に適合
- 特許取得済みのC14ロッキングタブを備えたSSEMCO P-Lockコンセントでロックし、標準的なC13との互換性を確保
- 定格12A（最大）

技術仕様

仕様	説明
規格	J60 320
耐電圧	2000VAC (1min 50Hz)
定格	Japan : 12A 250VAC
動作温度	-20°C ~ +70°C
難燃性	Plug/Connector: UL 94V-2 or better Cable: UL VW-1, IEC60332-1. Cat F2
導体サイズオプション	Japan : 1.25 mm²

認証 PSE

利用範囲

- データセンター
- 医療機器
- 自動制御機器
- 産業機械
- 建築用機器
- 放送局
- 電源設備

* 全モデル共通 - Dual Securelock電源コード6本セット。

モデル	仕様
DSLC14C15J-1.5M-6PK	PSE, 1.5M, 1 x IEC C-14, 1 x IEC C-15; 黒

カラーオプション

黒

Dual SecureLock電源コード

Raritan
A brand of legrand

DSLC20C19J

特徴

- 両端に抜け止め防止機構を施した電源コード
- 独自の回転式スイッチと薄型C19ロック機構は標準的なC20に適合
- 特許取得済みのC20ロッキングタブを備えたSSEMCO P-Lockコンセントでロックし、標準的なC19との互換性を確保
- 定格15A（最大）
- 色／ケーブル長の選択が可能

技術仕様

仕様	説明
規格	J60 320
耐電圧	2000VAC (1min 50Hz)
定格	Japan : 15A 250VAC
動作温度	-20°C ~ +70°C
難燃性	Plug/Connector: UL 94V-2 or better Cable: UL VW-1
導体サイズオプション	Japan : 2.0 mm²

認証 PSE

* 全モデル共通 - Dual Securelock電源コード6本セット。
ケーブル長は1m～3mまで5タイプ。それぞれ黒、赤、青3色展開。

モデル	仕様
DSLC20C19J-1.0M-6PK	PSE, 1.0M, 1 x IEC C-20, 1 x IEC C-19; 黒
DSLC20C19J-1.0MK1-6PK	PSE, 1.0M, 1 x IEC C-20, 1 x IEC C-19; 赤
DSLC20C19J-1.0MK2-6PK	PSE, 1.0M, 1 x IEC C-20, 1 x IEC C-19; 青
DSLC20C19J-1.5M-6PK	PSE, 1.5M, 1 x IEC C-20, 1 x IEC C-19; 黒
DSLC20C19J-1.5MK1-6PK	PSE, 1.5M, 1 x IEC C-20, 1 x IEC C-19; 赤
DSLC20C19J-1.5MK2-6PK	PSE, 1.5M, 1 x IEC C-20, 1 x IEC C-19; 青
DSLC20C19J-2.0M-6PK	PSE, 2.0M, 1 x IEC C-20, 1 x IEC C-19; 黒
DSLC20C19J-2.0MK1-6PK	PSE, 2.0M, 1 x IEC C-20, 1 x IEC C-19; 赤
DSLC20C19J-2.0MK2-6PK	PSE, 2.0M, 1 x IEC C-20, 1 x IEC C-19; 青
DSLC20C19J-2.5M-6PK	PSE, 2.5M, 1 x IEC C-20, 1 x IEC C-19; 黒
DSLC20C19J-2.5MK1-6PK	PSE, 2.5M, 1 x IEC C-20, 1 x IEC C-19; 赤
DSLC20C19J-2.5MK2-6PK	PSE, 2.5M, 1 x IEC C-20, 1 x IEC C-19; 青
DSLC20C19J-3.0M-6PK	PSE, 3.0M, 1 x IEC C-20, 1 x IEC C-19; 黒
DSLC20C19J-3.0MK1-6PK	PSE, 3.0M, 1 x IEC C-20, 1 x IEC C-19; 赤
DSLC20C19J-3.0MK2-6PK	PSE, 3.0M, 1 x IEC C-20, 1 x IEC C-19; 青

利用範囲

- データセンター
- 医療機器
- 自動制御機器
- 産業機械
- 建築用機器
- 放送局
- 電源設備

カラーオプション

黒

赤

青

※Dual SecureLock電源コードは、最低発注数量がございます。詳しくは営業担当にご確認ください。



製品に関するお問合せはsales.japan@raritan.com またはwww.raritan.com/jp/まで

ラリタン・ジャパン株式会社

〒108-0074 東京都港区高輪3-23-17 品川センタービル14階

Tel: 03-5795-3170

© 2023 Raritan Inc. All rights reserved. Raritan® はRaritan Inc.またはその所有会社の登録商標です。その他すべての商標または登録商標は、その所有会社に帰属します。ラリタンはルグランブランドの一員であり、インテリジェントPDU、KVMスイッチなどのデータセンターインフラ監視および管理ソリューションのリーディングプロバイダーです。ラリタンの革新的なソリューションはは、フォーチュン500のトップ企業を含む、世界中のデータセンターやサーバールームで信頼性、効率性、インテリジェンスを提供しております。ラリタンは、1985年以来、リアルタイムの可視性を提供し、また、ITインフラへのセキュアなアクセスと制御を提供することで、ITプロフェッショナルを支援しております。詳細については、Raritan.com/jpをご覧ください。 202306