



## IT/AV 應用的遠端電源控制

Raritan PX0 系列的小型電源分配器 (PDU)，為 IT 人員不易到達的地方，提供具智慧性、可視性、以及可控制的存取。現在，您可以為 IT 和 AV 應用程式獲取與傳統資料中心等同功能選擇，包括電源的可靠性、安全性、擴展性和豐富的管理選項。

PX0 超薄且節省空間的主機設設計，使設備幾乎可以安裝在任何地方，例如會議室桌下、壁掛式顯示器或電視後面、POS 站、工業設備等。具有網路功能的控制器，使該設備可以在全球任何地方，進行 24x7 全天候監控。

此外，PX0 具有許多節省成本和創新功能的設計。可遠端切換的插座允許開/關特定插座的電源，並無需派遣 IT 人員重啟設備，減少營運支出。感測器選項，包括依據使用情況打開和關閉設備的動態感測器，更進一步節省成本。

### 特性

- 小型的外形設計，易於安裝
- 120V NEMA 和 208V IEC 選項
- 遠端重啟電源至輸出埠
- 可視化和可控制的電源設備
- 企業級 IT 安全
- 內置電湧保護器
- 先進的告警和智慧化
- 流暢直覺的 web 使用者介面進行遠端存取
- 開放平台與現有的管理系統整合
- USB 遠端啟用/禁用
- 可選擇連接環境監測感測器和傳動控制感測器以監視遠端情況

### PX0 埠選項



PX0-2401CR (C13 埠)



PX0-2402R (NEMA 5-20R 埠)

# PXO 適合用在哪些地方？

PXO 系列的 PDU 用於分散式 AV 和 IT 應用，包括：

- 會議室/辦公桌
- 銀行ATM
- 零售POS
- 電子遊戲（賭場）
- 實驗室環境
- 邊緣計算
- 教育
- 醫療保健





## 透過 XERUS 技術啟動


Raritan 的 Xerus™ 技術平台嵌入在 PXO PDU，支援高性能 IT 應用。為您的受電設備提供了效率、安全性、先進告警和完整的能見度。

## PXO 型號

PXO-2402R



PXO-2401CR



選項包括 NEMA 埠 (120V) 或 IEC 埠 (220-240V)，使單個 PDU 平台能夠在國內以及國際的應用中標準化。通用的 C20 輸入埠可通過任何行業標準的 AC 電源線靈活部署。

產品型號	尺寸 高x寬x深 (mm ; 英寸)	電壓	輸入埠型號	包含電線	輸出埠	額定電流	容量
PXO-2401CR	44 x 220 x 133; 1.7" x 8.7" x 5.2"	200-240V	IEC60320 C20	IEC60320 C20	4 x C13 (Locking)	16A	3.2-3.8 kVA
PXO-2402R	44 x 220 x 133 1.7" x 8.7" x 5.2"	100-120V	IEC60320 C20	NEMA 5-15P	4 x NEMA 5-20R	12A	1.2-1.4 kVA

Visit [www.raritan.com/ap/tw/pxo](http://www.raritan.com/ap/tw/pxo)

©2020 Raritan Inc. All rights reserved. Raritan® 是 Raritan Inc. 或其獨資子公司的註冊商標。所有其他標誌皆為其各自所有人的註冊商標或商標。Raritan 自 1985 年開始開發適合 IT 專業人士使用的 KVM 切換器以供遠端管理伺服器。現在屬於 Legrand 旗下品牌，並且是智慧機架 PDU 的領導供應商。在《財星雜誌 (Fortune)》全球 500 大科技公司中，本公司的解決方案讓前 10 大公司中的 9 家公司提升資料中心的可靠性及智慧性。如需相關詳細資訊，請造訪 Raritan.com V1272R3

**Raritan**  
A brand of **Legrand**