

Raritan
A brand of legrand

PXO 小型電源分配

IT/AV 應用的遠端電源控制

Raritan PXO 系列的小型電源分配器（PDU），為 IT 人員不易到達的地方，提供具智慧性、可視性、以及可控制的存取。現在，您可以為 IT 和 AV 應用程式獲取與傳統資料中心等同功能選擇，包括電源的可靠性、安全性、擴展性和豐富的管理選項。

PXO 超薄且節省空間的主機殼設計，使設備幾乎可以安裝在任何地方，例如會議室桌下、壁掛式顯示器或電視後面、POS 站、工業設備等。具有網路功能的控制器，使該設備可以在全球任何地方，進行 24x7 全天候監控。

此外，PXO 具有許多節省成本和創新功能的設計。可遠端切換的插座允許開/關特定插座的電源，並無需派遣 IT人員重啟設備，減少營運支出。感測器選項，包括依據使用情況打開和關閉設備的動態感測器，更進一步節省成本。

特性

- 小型的外形設計，易於安裝
- 120V NEMA 和 208V IEC 選項
- 遠端重啟電源至輸出埠
- 可視化和可控制的電源設備
- 企業級 IT 安全
- 內置電湧保護器
- 先進的告警和智慧化
- 流暢直覺的 web 使用者介面進行遠端程存取
- 開放平台與現有的管理系統整
- USB 遠端啟用/禁用
- 可選擇連接環境監測感測器和傳動控制感測器以監視遠端情況

PXO 適合用在哪些地方？

PXO 系列的 PDU 用於分散式 AV 和 IT 應用，包括：

1. 會議室/辦公桌
2. 銀行ATM
3. 零售POS
4. 電子遊戲（賭場）
5. 實驗室環境
6. 邊緣計算
7. 教育
8. 醫療保健



透過 XERUS 技術啟動

Raritan 的 Xerus™ 技術平台嵌入在 PXO PDU，支援高性能 IT 應用。為您的受電設備提供了效率、安全性、先進告警和完整的能見度。

PXO 埠選項

PXO-2401CR (C13 埠)



PXO-2402R (NEMA 5-20R 埠)



PXO 型號

選項包括 NEMA埠（120V）或 IEC 埠（220-240V），使單個 PDU 平台能夠在國內以及國際的應用中標準化。通用的 C20 輸入埠可通過任何行業標準的 AC電源線靈活部署。

	PXO-2401CR	PXO-2402R
尺寸高x寬x深（mm；英寸）	44 x 220 x 133 1.7” x 8.7” x 5.2”	44 x 220 x 133 1.7” x 8.7” x 5.2”
電壓	200–240V	100–120V
輸入埠型號	IEC60320 C20	IEC60320 C20
包含電線	IEC60320 C20	NEMA 5-15P
輸出埠	4 x C13 (Locking)	4 x NEMA 5-20R
額定電流	16A	12A
容量	3.2–3.8 kVA	1.2–1.4 kVA
SURGE PROTECTOR (Joules)	250J	120J

請造訪 www.raritan.com/ap/tw/PXO

sales.taiwan@raritan.com

©2024 Legrand. 版權所有。羅格朗（Legrand）旗下之 Approved Networks、Ortronics、Raritan、Server Technology 和 Starline 等領先業界的品牌，可以為客戶提供出眾的資料、電源與控制能力，進而為資料中心、大樓網路以及設施基礎架構提供創新解決方案。旗下子公司著重於設計、製造及銷售世界級的產品，以促進更高效、永續的未來。我們的技術是源自於數十年經證實的效能以及不間斷的研發，可以發揮卓越的可靠度。 LIT#V1377

請造訪Raritan.com/ap/tw/pxo

sales.taiwan@raritan.com

©2024 Legrand. 版權所有。羅格朗（Legrand）旗下之 Approved Networks、Ortronics、Raritan、Server Technology 和 Starline 等領先業界的品牌，可以為客戶提供出眾的資料、電源與控制能力，進而為資料中心、大樓網路以及設施基礎架構提供創新解決方案。旗下子公司著重於設計、製造及銷售世界級的產品，以促進更高效、永續的未來。我們的技術是源自於數十年經證實的效能以及不間斷的研發，可以發揮卓越的可靠度。LIT#V2085

Raritan®
A brand of legrand®