

ラックマウントブラケット


ラックマウントブラケット電源管理機器を確実にマウント

ラリタンのラックマウントブラケットは、ラリタンの電源管理製品を様々な形状のサーバーラックなどに簡単に取り付け、固定できるように設計されています。

ラリタンラックPDU、インラインメーター、ラックトランスファースイッチ、スマートラックコントローラ、分岐回路モニターに対応した取付金具は、垂直または水平に使用することで取付の柔軟性を高め、機器設置の課題を解決することができます。ブラケットオプションには、L型またはアングル型ブラケット、ヒンジブラケット、垂直ブラケット、特殊ブラケット、ブラケットキットがあります。

ブラケットには次のオプションがあります


- L型またはアングル型ラックマウントブラケットは、2つの部品を90度の角度で結合し、より統一感のあるストレートコーナーを提供し、垂直と水平の両方の取付ポジションをサポートします。
- ヒンジ型ラックマウントブラケットは、2つの部品を様々な角度やピッチで結合し、垂直方向と水平方向の取り付けポジションをサポートします。
- 垂直型ラックマウントブラケットは、フラット、S字、U字のいずれかに成形され、さまざまな垂直マウントポジションをサポートします。
- 特殊型ラックマウントブラケットは、特定の取付シナリオを解決するために成形されています。



メリット

- 様々な形状のサーバーラックや構造物に使用できる高い汎用性。
- ブラケットオプションにより、縦置き、横置きに対応。
- 強度と耐久性を確保できる重量のあるスチール製。
- ROHS指令の材料制限に対応。
- 様々な形状に成形することで、一般的な取り付けや設置の課題に対応。
- ツール不要のボタンの取り付けやネジの固定を容易にするために機能的な穴によるデザイン。


L型またはアングル型ラックマウントブラケット



250-70-0094-00

寸法 (WxDxH):
930mm x 436mm x 38mm


幅広L型ブラケットで小さいU字型穴、幅広いU字型穴でOUサイズのPDUを取り付け。



250-80-0021-00

寸法 (WxDxH):
210mm x 436mm x 30mm


幅広L型ブラケットで鍵穴型と小さいU字型穴で2台のOUサイズPDUを並べて取り付け。



250-80-0040-00

寸法 (WxDxH):
175mm x 43mm x 52mm

幅広L型ブラケットで小さい丸穴でOUサイズのPDUを取り付け。



250-80-0046-00

寸法 (WxDxH):
52.2mm x 25.5mm x 48.8mm


L型ブラケットで丸穴や小さいU型穴でPDUを取り付け。アウトレットを内側向き外側向きいずれも可能。



250-80-7758-00

寸法 (WxDxH):
43mm x 59mm x 65mm

幅広L型ブラケットで涙滴型と小さいU字型穴で2台のPDUを並べて取り付け。



251-01-0034-00

寸法 (WxDxH):
50mm x 43mm x 43mm


L型ブラケットで丸型と小さいU字型穴、幅広U字型穴でOUサイズのPDUを取り付け。



251-01-0036-00

寸法 (WxDxH):
88mm x 59mm x 30mm


L型ブラケットで四角穴、涙滴型、丸型、小さいU字型穴でOUサイズのPDUをラックの側面むけに取り付け。



251-01-0039-00

寸法 (WxDxH):
486mm x 44mm x 10mm

L型ブラケットで丸穴でOUサイズのPDUを取り付け。






251-01-0055-00



寸法 (WxDxH):
60mm x 40mm x 70mm

L型ブラケットで丸穴と縦長U型穴でOUサイズのPDUを取り付け。


L型またはアングル型ラックマウントブラケット



ヒンジ型ラックマウントブラケット




垂直型ラックマウントブラケット



250-75-0006-00

寸法 (WxDxH):
208mm x 81mm x 18mm


幅広S字型垂直ブラケットで
涙滴型穴と小型U字型穴で
2台の0UサイズのPDUを並べて取り付け。



250-80-0012-00

寸法 (WxDxH):
142mm x 88mm x 14.6mm


U字型垂直並列ブラケットで
丸穴と涙滴型穴で2台の
PDUを並べて取り付け。



250-80-0049-00

寸法 (WxDxH):
136.5mm x 65mm x 1.6mm


フラット垂直ブラケットで涙滴型穴と
小さいU字型穴で0Uサイズの
PDUを取り付け。



251-01-0018-00

寸法 (WxDxH):
131.3mm x 81mm x 35mm


S字型垂直ブラケットで涙滴型穴と
小さいU字型穴で2台の0Uサイズの
PDUを並べて取り付け。



251-01-0021-00

寸法 (WxDxH):
131.3mm x 81mm x 14.7mm


S字型垂直ブラケットで涙滴型穴と
小さいU字型穴で2台の0Uサイズの
PDUを並べて取り付け。



251-01-0025-00

寸法 (WxDxH):
66mm x 64mm x 22mm


S字型垂直ブラケットで1Uの
EIAラックスペースに涙滴型穴と
小さいU字型穴で取り付け。



251-01-0026-00

寸法 (WxDxH):
66mm x 64mm x 22mm


S字型垂直ブラケットで1Uの
EIA*ラックスペースに涙滴型穴と
小さいU字型穴で取り付け。



251-01-0028-00

寸法 (WxDxH):
53.2mm x 34mm x 20mm

S字型垂直ブラケットで小さいU字型穴と
幅広U字型穴で0UサイズのPDUの
アウトレットを内側向けにも
外側向けにも取り付け。




251-01-0029-00

寸法 (WxDxH):
125.3mm x 110mm x 15mm

U字型垂直並列ブラケットで
丸穴と涙滴型穴で2本の0Uサイズの
PDUを並べて取り付け。

*Electronic Components Industry Association, EIA Standards Committee

垂直型ラックマウントブラケット



251-01-0032-00
 寸法 (WxDxH):
 142mm x 12mm x 88mm
 U字型垂直並列ブラケットで鍵穴と丸穴で2台の0UサイズのPDUを並べて取り付け。




251-01-0070-00
 寸法 (WxDxH):
 131.3mm x 19mm x 81mm
 S字型垂直ブラケットで幅広U字型穴と涙滴型穴で2台の0UサイズのPDUを並べて取り付け。




251-01-0092-00
 寸法 (WxDxH):
 244.5mm x 43.6mm x 2mm
 フラット垂直並列ブラケットで丸穴と縦長U字型穴つき。


特殊型ラックマウントブラケット




251-01-0086-00
 寸法 (WxDxH):
 100mm x 2mm x 82mm
 特殊型フラットブラケットで丸穴と小さいU字型穴でPDUをLegrandのMinkel Varicon-Mラックに取り付け。



A0026-000001-000-1
 寸法 (WxDxH):
 78.31mm x 9.9mm x 86.9mm
 特殊型ブラケットで丸穴と小さいU字型穴でPDUをLegrandのNexpand製ラックに取り付け。




A0026-000002-000-1
 寸法 (WxDxH):
 153.31mm x 9.9mm x 86.9mm
 特殊型ブラケットで丸穴と小さいU字型穴でPDUをLegrandのNexpand製ラックに取り付け。




251-02-0023-00
 寸法 (WxDxH):
 225mm x 68.7mm x 45.8mm
 特殊型2ポストブラケットで奥行の狭いラックトランスファースイッチを取り付け。

ラックマウントブラケットキット


G2-RACK-FOR-ZU
 0UサイズのPDU取り付けのためのブラケットキット



フラット垂直ブラケット
 (250-70-0007-00)



スライディングブラケット
 (252-67-0029-00)



L字型ブラケット
 (250-70-0093-01)




ボタンマウント*
 (250-80-0011-00)

*ボタンマウントは高強度プラスチック製。


ラックマウントブラケットキット

G3-RACK-FOR-ZU


0UサイズのPDU取り付けのためのブラケットキット



フラット垂直ブラケット
(250-70-0007-00)



スライディングブラケット
(250-70-0106-00)




L字型ブラケット
(250-70-0093-01)




ボタンマウント*
(250-80-0011-00)

RACK-FOR-ZU


DPX-xxx や PX-xxx 0U PDUをマウントするためのブラケットキット




フラット垂直ブラケット
(250-70-0007-00)



ピンブラケット
(250-80-0009-00)



スライディングブラケット
(250-80-0008-00)




L字型ブラケット
(250-70-0093-01)



ボタンマウント*
(250-80-0011-00)

RACK-KIT-DPX-1U


1UサイズのPDUを19インチラックにマウントするブラケットキット



250-80-0123-00



250-80-0125-00



250-70-3017-00



250-70-3018-00

*ボタンマウントは高強度プラスチック製。

型番	タイプ	寸法 (WxDxH)
250-70-0094-00	L字型ブラケット	930mm x 436mm x 38mm
250-80-0021-00	L字型ブラケット	210mm x 436mm x 30mm
250-80-0040-00	L字型ブラケット	175mm x 43mm x 52mm
250-80-0046-00	L字型ブラケット	52.2mm x 25.5mm x 48.8mm
250-80-7758-00	L字型ブラケット	43mm x 59mm x 65mm
251-01-0034-00	L字型ブラケット	50mm x 43mm x 43mm
251-01-0036-00	L字型ブラケット	88mm x 59mm x 30mm
251-01-0039-00	L字型ブラケット	486mm x 44mm x 10mm
251-01-0055-00	L字型ブラケット	60mm x 40mm x 70mm
251-01-0056-00	L字型ブラケット	103mm x 38mm x 43.6mm
251-01-0102-00	L字型ブラケット	93mm x 40mm x 50mm
251-01-0104-00	L字型ブラケット	95mm x 75mm x 60mm
251-02-0011-00	L字型ブラケット	53.2mm x 43.6mm x 21.3mm
251-01-0054-00	ヒンジ型ブラケット	83.4mm x 68.2mm x 53.6mm
251-01-0068-00	ヒンジ型ブラケット	108.2mm x 159.5mm x 142.5mm
250-75-0006-00	垂直型ブラケット	208mm x 81mm x 18mm
250-80-0012-00	垂直型ブラケット	142mm x 88mm x 14.6mm
250-80-0049-00	垂直型ブラケット	136.5mm x 65mm x 1.6mm
251-01-0018-00	垂直型ブラケット	131.3mm x 81mm x 35mm
251-01-0021-00	垂直型ブラケット	131.3mm x 81mm x 14.7mm
251-01-0025-00	垂直型ブラケット	66mm x 64mm x 22mm
251-01-0026-00	垂直型ブラケット	66mm x 64mm x 22mm
251-01-0028-00	垂直型ブラケット	53.2mm x 34mm x 20mm
251-01-0029-00	垂直型ブラケット	125.3mm x 110mm x 15mm
251-01-0032-00	垂直型ブラケット	142mm x 12mm x 88mm
251-01-0070-00	垂直型ブラケット	131.3mm x 19mm x 81mm
251-01-0092-00	垂直型ブラケット	244.5mm x 43.6mm x 2mm
251-01-0086-00	特殊型ブラケット	100mm x 2mm x 82mm
A0026-000001-000-1	特殊型ブラケット	78.31mm x 9.9mm x 86.9mm
A0026-000002-000-1	特殊型ブラケット	153.31mm x 9.9mm x 86.9mm
251-02-0023-00	特殊型ブラケット	225mm x 68.7mm x 45.8mm
G2-RACK-FOR-ZU	ブラケットキット	複数のコンポーネントにより構成
G3-RACK-FOR-ZU	ブラケットキット	複数のコンポーネントにより構成
RACK-FOR-ZU	ブラケットキット	複数のコンポーネントにより構成
RACK-KIT-DPX-1U	ブラケットキット	複数のコンポーネントにより構成
RACK-KIT-PX-2U	ブラケットキット	複数のコンポーネントにより構成
RACK-KIT-PX3TS-1U	ブラケットキット	複数のコンポーネントにより構成

パッケージングに関して：複数のブラケットタイプが含まれるラックマウントブラケットキットを購入しない限り、1つのパッケージには1つのラックマウントブラケットが含まれます。ブラケット組み立て用のネジが必要な場合は梱包に含まれています。ケージナットは含まれていません。

raritan.com/jp

03-5795-3170 | sales.japan@raritan.com

©2022 Raritan, Inc. 無断転載を禁じます。仕様等の内容は予告なく変更されることがあります。ラリタンは、北米および世界の市場に向けて幅広い製品を提供しています。詳細については、raritan.com/jpをご覧ください | V1315