



ITやAVアプリケーション 向けリモート電源管理

ラリタンのコンパクトなラックPDU、PXOシリーズは、IT管理者から離れたロケーションにある機器の情報の可視化や制御を可能にします。これまでデータセンターといった大規模なシステムに提供されていたものと同じレベルの電力供給信頼性、セキュリティ、拡張性などの豊富な機能を備えた管理オプションを、ITやAVといったアプリケーションに提供します。

スリムで省スペースな筐体設計により、会議室のテーブルの下、壁にマウントされたモニターやテレビの背面、POSステーション、産業用機器の近くなど、あらゆる箇所にPXOを取り付けることができます。ネットワーク対応のコントローラにより、24時間365日、どこからでも機器の監視・制御が可能です。

さらに、PXOには多くのコスト削減を可能にする革新的な機能が搭載されています。リモートで切り替え可能なアウトレットは、特定のアウトレットの電源のオン/オフのサイクリングが可能で、IT管理者を現地に派遣して機器を再起動する必要がないため、運用コストの削減が可能です。人感センサーといったオプションのセンサーを併用して部屋の使用状況に応じて機器の電源をオン/オフすることで、さらなるコスト削減を実現できます。

主な機能

- 簡単に設置が可能なコンパクトなフォームファクタ
- アウトレット単位のリモートによる電源オンオフ
- 電源を供給する機器の可視化と制御
- エンタープライズレベルのITセキュリティ
- サージプロテクター内蔵
- 詳細な設定が可能なアラートと情報収集
- 洗練された直感的なWEBブラウザベースのユーザーインターフェースによるリモートアクセス
- 既存の管理システムに統合するためのオープンプラットフォーム
- USBの遠隔からの有効・無効切り替え
- オプションの環境監視センサーと人感センサーによる遠隔監視

出力コンセント形状



PXO-2404JR (NEMA 5-20R アウトレット)



PXO-2402JR (NEMA 5-20R アウトレット)

PXOはこんな用途に最適

PXOシリーズのPDUは分散したAVやITアプリケーションでの利用に適しています。

- 会議室やデスク
- 銀行ATM
- 小売業のPOS
- 電子ゲーム、カジノなど
- ラボ環境
- エッジコンピューティング
- 学校・教育
- 病院・ヘルスケア





POWERED BY XERUS TECHNOLOGY



ラリタンのXerus™テクノロジープラットフォームがPXO PDUに組み込まれており、高性能なITアプリケーションをサポートするように設計されています。効率性、セキュリティ、詳細なアラート、電源機器の完全な可視化を実現します。

PXOモデル

PXO-2402JR



PXO-2404JR



型番	外形寸法 H x W x D (mm)	入力電圧	入力プラグ形状	同梱ケーブル	出力コンセント形状	定格電流	容量
PXO-2402JR	44 x 220 x 133	100V	NEMA 5-15P PSE	IP44("splashproof")	4 x NEMA 5-20R	15A	1.5 kVA
PXO-2404JR	44 x 220 x 133	100V	NEMA L5-20P PSE	IP44("splashproof")	4 x NEMA 5-20R	16A	1.6 kVA

参考情報: www.raritan.com/jp/pxo

© 2021 Raritan Inc. All rights reserved. Raritan® はRaritan Inc.またはその所有会社の登録商標です。その他すべての商標または登録商標は、その所有会社に帰属します。ラリタンはルグランブランドの一員であり、インテリジェントPDU、KVMスイッチなどのデータセンターアンフラ監視および管理ソリューションのリーディングプロバイダーです。ラリタンの革新的なソリューションは、フォーチュン500のトップ企業を含む、世界中のデータセンターやサーバールームで信頼性、効率性、インテリジェンスを提供しております。ラリタンは、1985年以来、リアルタイムの可視性を提供し、また、ITインフラへのセキュアなアクセスと制御を提供することで、ITプロフェッショナルを支援しております。詳細については、Raritan.com/jpをご覧ください。V1272R3