

DOMINION® KX IV

增强型用户站

增强型高性能IP-KVM交换机接入

Dominion®KX IV用户站是一个独立的设备，应用于对连接到Dominion™KX III和KX IV交换机的服务器进行高性能IP访问，可通过DSAM、RDP、VNC、VMware虚拟机、web链接和SSH连接以及可选的CommandCenter集成进行访问。纤薄的外形使它们可以坐在桌子上，安装在标准的19英寸机架上，或安装在显示器背面的VESA上。使用标准Cat5布线和以太网/IP技术进行部署。

同时访问、查看和控制分布在最多四个（KX IV用户站）监视器上的多个服务器，或者使用创新的键盘和鼠标共享功能在4、8、12或更多显示器上工作，同时可使用基于Web和基于API的远程控制来扩展用户站显示墙和控制室的功能。

建议将Dominion KX IV用户站与分辨率高达4K的Dominion KX IV-101高性能KVM一起使用，此型号还支持更多KVM会话和最多4个监视器。

DKX4-EUST可以取代过时的模拟矩阵交换机，弥补广播系统设备的灵活性，或者部署在任何需要无障碍IP接入的地方，非常适合广播实验室、工作室、控制室、办公室和数据中心。

应用

- 广播实验室和工作室
- 控制室
- 政府以及军事
- 交通及能源
- 工厂及工业
- 数据中心

DOMINION KX 用户站的工作原理：



高性能用户应用设备

- 流式传输多个视频会话，最高每秒60帧
- 超快连接和亚秒切换
- 支持的频：DVI、HDMI、USB-C和DisplayPort视频
- 虚拟媒体、USB音频、智能卡
- 支持多个视频输出系统
- KX IV用户站支持：4K视频、4台显示器和更多KVM会话

高效强大的用户界面


- 跨一个、两个或三个监视器的多个同时IP连接
- 鼠标共享功能支持4、8、12或更多显示器
- 扫描服务器并可选择保存屏幕截图
- 收藏夹和热键切换
- 高效的窗口管理
- 保存和恢复窗口布局，甚至跨多个用户站
- 支持汉语、法语、德语和日语

灵活的IP解决方案--易于部署

- 灵活的双局域网或广域网接入
- 使用公司和/或独立的局域网
- 通过Cat5线缆连接
- 可以访问几百台服务器和设备
- 也可进行笔记本/台式机的访问
- 台式机、机架以及VESA贴装
- 支持RDP、VNC、Vmware虚拟机 (ESXi)、web链接、SSH和DSAM连接
- 集中登入和访问的安全网关
- 基于网络和基于API的远程控制

KX4增强型用户站端口和连接

正面图



背面图



规格	DKX4-EUST:DKX4增强型用户站	
CPU	AMD Ryzen V2516	
视频	控制器	AMD Radeon™显卡
	HDMI	HDMI 2.0a, 最高分辨率可达4096x2160@60Hz
	显示端口	DisplayPort 1.2a, DP++, 最高分辨率可达4096x2160@60Hz
	MultiDisplay	最多4个显示器 (包括2个C型前端输出)
存储	8GB	
存储	128GB固态硬盘	
网络	LAN1: 10 / 100 / 1000 / 2500 Mbps LAN2: 10 / 100 / 1000 Mbps	
前端I/O	按钮	带LED的电源按钮
	USB	USB 3.2 Gen2*2 USB 3.2 Gen2*2 (Type-C, 支持DP1.2a显示输出)
	音频	耳机和麦克风插孔
后端I/O	视频	HDMI 2.0a *1, DP 1.2a *1
	USB端口	USB 2.0 *2
	局域网 (RJ45)	千兆局域网 (RJ45) 2.5G千兆局域网 (RJ45)
	DC输入	支持12~19V
电源适配器 (DC-IN插孔)	输入: 100~240VAC, 1.5A, 50/60 Hz 输出: 19VDC, 3.42A, 65.0Wintel 级别6	
所获证书	EMC-FCC、CE、VCCI、RCM、BSMI 安全-cUL、CB、KCC	
环境	工作温度和工作湿度: -20~40°C, 5~90% 储存温度和储存湿度: -40~80°C, 5~90% 海拔高度: 适配器5000M 振动: 5-500 Hz, 3.0 Grms随机振动, 每轴60分钟 冲击: 50克加速率, 11毫秒持续时间, 每个轴3次, 6个面	
MTBF	222265小时 (60°C)	
功耗	49.78W (最大19Vx2.62A)	
尺寸(长*宽*高)	130(长) x 109.25(宽) x 40(高) 毫米	
重量	610克 (1.35磅)	

获取更多信息请访问

www.raritan.com/ap/cn/user-station

sales.china@raritan.com

©2024罗格朗。版权所有。业界领先的Approved Networks、Ortronics、Raritan、Server Technology和Starline品牌使罗格朗的数据、电源和控制能够为数据中心、建筑网络和基础设施提供创新的解决方案。我们致力于设计、制造和销售高品质的产品,具有前瞻性的产品技术及稳定性源于数十年的成功应用和对研发的热情投入,以实现更高效和可持续的发展。LIT#V2057