



MasterConsole

デジタル DUAL

デュアルディスプレイKVM スイッチで複数のデュアルヘッド サーバーへのアクセス制御

RaritanのMasterConsole® デジタル Dual KVM スイッチ(MCD-DUAL)は、1人のユーザーが複数のデュアルヘッドサーバーをボーダーレスなマウススイッチングにより管理・制御することを可能にします。MCD-DUALスイッチをカスケード接続することで、最大64台のサーバーを最大45メートルの距離から管理できます。コンピューターの接続には、標準のカテゴリ5/6/6e UTPケーブルを使用します。ポートは、マウスの動き、ホットキー、オンスクリーンディスプレイによる切り替えが可能です。

2つのMCD-DUALモデルから選択いただけます。4xデュアルポート搭載のMCD-104-DUALと8xデュアルポートのMCD-108-DUAL。どちらのモデルもMCD VGAコンボケーブルまたはMCD HDMI対応CIMを使用してステレオオーディオをサポートしています。また、複数のデュアルディスプレイコンピューター間で2台のディスプレイを共有可能で、複数の用途に合わせて画面の複製や拡張ビューモードなどの構成をサポートしています。

MCD-DUAL KVMスイッチは、最新のデジタルビデオユーザーインターフェース (DVI、HDMI、DP) をサポートしています。最大ビデオ解像度はMasterConsole CIM (MDCIM) またはMaster Console コンボケーブル (MDUTP) によるUTPケーブル接続により、最大1920x1200@60Hz (アナログ)、1920x1080@60Hz (デジタル) で30メートルまでサポートできます。

特長


- デュアルディスプレイで複数のデュアルヘッドサーバーを管理
- マウスによるポート切り替えをサポート
- VGA、DVI、HDMI、DisplayPortビデオでサーバーに接続
- 省スペース設計
- 高解像度ビデオをサポート
- MasterConsoleデジタルCIM (MDCIM) テクノロジー
- 容易な設置
- AutoScan/AutoSkip
- 新しいユーザー権限レベル

主な特長とメリット

- デュアルディスプレイ出力をサポート: 複数のデュアルヘッドビデオインターフェースをCIM(MDCIM-DVI/HDMI/DP)とUTP VGAケーブル経由でサポートしています。
- 最大1920X1200の高解像度ビデオをサポート: 最大1920x1200@60Hz、1920x1080@60Hz をサポートします。
- 複数のデュアルヘッドサーバーを管理: デジタル (DVI/HDMI/DP) CIMやアナログ (VGA) コンボケーブルを使って30メートル離れたサーバーに接続します。
- マウスによるポートスイッチング: マウスを使って迅速にチャンネルを切り替えることで時間を節約し生産性を改善します。

デュアルディスプレイKVM アクセスと複数のサーバー制御

MasterConsoleデジタルDual(MCD-DUAL)はSMB向けにKVMデュアルディスプレイ出力、デジタルビデオインターフェースとオーディオ、ボーダーレスなマウスポート切り替えをサポートします。



MASTERCONSOLE デジタル DUAL KVM スイッチ仕様

モデル	コンソールドロワーKVMスイッチ (MCD-LED) 詳細	寸法 (W x D x H)	重量	電源
MCD-104-DUAL	1ユーザー、4デュアルポート、デュアルディスプレイ、1920x1200@60Hz(アナログ)、1920x1080@60Hz(デジタル)ビデオ解像度、動作 / 保管温度: 0-50°C / -20°C-60°C、湿度:0-80% RH、結露なし、MTBF140,689時間	440 x 150 x 44mm	1830g	AC100-240V, 1.5A; DC12V/ 5.42A(65W)
MCD-108-DUAL	1ユーザー、8デュアルポート、デュアルディスプレイ、1920x1200@60Hz(アナログ)、1920x1080@60Hz(デジタル)ビデオ解像度、動作 / 保管温度: 0-50°C / -20°C-60°C、湿度:0-80% RH、結露なし、MTBF105,038時間	440 x 150 x 44mm	1860g	AC100-240V, 1.5A; DC12V/ 5.42A(65W)

コンピューターインターフェースモジュール (CIMS)

モデル	詳細
MDCIM-DVI	DVI ビデオ出力 + キーボード・マウス用USB
MDCIM-HDMI	HDMI ビデオ出力(HDMIオーディオ)+キーボード・マウス用USB
MDCIM-DP	DPビデオ出力 + キーボード・マウス用USB
MDCIM-VGA	最大1920x1200@60Hzビデオ解像度(VGAオーディオ)+ キーボード・マウス用USB

MDUTP VGA KVM コンボケーブル

モデル	詳細
MDUTP20-VGA	2メートルケーブル、VGA + USB + オーディオ
MDUTP40-VGA	4メートルケーブル、VGA + USB + オーディオ
MDUTP60-VGA	6メートルケーブル、VGA + USB + オーディオ

詳細については、www.raritan.com/jp/mcd-dual をご覧ください。

sales.japan@raritan.com

©2024 Legrand. All rights reserved. ルグランのデータ、パワー&コントロール部門は、Approved Networks、Ortronics、Raritan、Server Technology、Starlineといった業界をリードするブランドによって、データセンター、ビルディングネットワーク、設備インフラ向けの革新的なソリューションを生み出しています。当部門は、より生産的で持続可能な未来のために、ワールドクラスの製品を設計、製造、販売しています。ルグランの技術の卓越した信頼性は、数十年にわたる実証済みの性能と研究開発への献身的な取り組みから生み出されています。LIT#V2093